

## Облучатель-рециркулятор Кронт Дезар-3

Бактерицидные облучатели закрытого типа    Арт. 60018



### Ваша цена

Розница  
**13 300 руб.**

Оптовая цена  
**11 305 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 35
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2011/11388 от 03.11.2022**

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Кронт «Дезар-3»

Бактерицидный рециркулятор «Дезар-3» (полное название «ОРУБн-3-3-КРОНТ Дезар-3») — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей.

Рециркулятор оснащён тремя УФ-лампами мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп — не более 9000 часов. Производительность облучателя — 100 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания — 99,0 %.

На лицевой панели расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлки-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения — цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха — световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

С рециркулятором поставляется комплект воздушных сменных фильтров:

- Фильтр воздушный сменный: 12 шт.
- Фильтр воздушный угольный сменный: 1 шт.

Рециркулятор «Дезар-3» вешается на стену. Если вам нужен передвижной вариант, то его аналог – «Дезар 4».

## Преимущества

### Преимущества Кронт «Дезар-3»

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	60018
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	100
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup>	35
Способ крепления	на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	9000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	890×370×140
Вес, кг	7

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.