

## Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01

Паровые стерилизаторы (автоклавы)    Арт. ВК-75-01



### Ваша цена

Розница  
**760 000 руб.**

Оптовая цена  
**673 004 руб.**

**ТЗМОИ**

В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×600
- Диапазон температур, °С: 110...132

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2008/02428 от 10.01.2020**

## Описание

### Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01

Паровой стерилизатор ВК-75-01 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое бельё и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

ВК-75-01 имеет цилиндрическую камеру и вертикальный способ загрузки, идеально подходит для небольших медицинских учреждений.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02428 от 10.01.2020.

Особенности ВК-75-01

- Вакуумная сушка при помощи эжектора.
- Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения.
- Возможность ручной заливки воды.
- Встроенные колёса для удобства монтажа и ТО.
- Подключение к однофазному источнику питания.

Режимы стерилизации

Температура  
 Давление

Время

132 °С

0,2 МПа

20 мин

120 °С

0,11 МПа

45 мин

## Преимущества

### Преимущества ВК-75-01

- Автоматическое управление режимом стерилизации.
- Комфортный, быстросапорный механизм закрытия крышки стерилизатора.
- Панель оператора для отображения параметров цикла.
- Прогревочный режим.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ВК-75-01
Бренд	ТЗМОИ
Страна бренда	Россия
Тип загрузки	вертикальный
<b>Дополнительный функционал</b>	
	есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×600
Диапазон температур, °С	110...132
Габариты, мм	700×560×1150
Вес, кг	120
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	8000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.