

## Суховоздушный термостат без охлаждения СПУ ТС-1/20

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1003



### Ваша цена

Розница  
**35 690 руб.**

Оптовая цена  
**33 113 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: +25...+60

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2007/01585 от 27.12.2007**

## Описание

### Термостат СКТБ ТС-1/20 СПУ без охлаждения

Суховоздушный термостат ТС-1/20 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований. Он обеспечивает:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2007/01585 от 27.12.2007.

## Преимущества

### Преимущества СКТБ ТС-1/20 СПУ

Термостат отличается:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Артикул</b>	1003
<b>Бренд</b>	Смоленское СКТБ СПУ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	500
<b>Тип загрузки</b>	горизонтальный
<b>Дополнительный функционал</b>	есть принудительная конвекция
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	20
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	243×246×323
<b>Диапазон температур, °C</b>	+25...+60
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	0,4
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	120
<b>Габариты, мм</b>	375×368×550
<b>Вес, кг</b>	24
<b>Вес в упаковке, кг</b>	35
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	250
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.