

2-канальный логгер данных температуры Testo 175 T3

USB-логгеры Арт. 0572 1753



- Особенности: 2-канальный, 2 внешних зонда
- Диапазон измерения, °C: -50...+1000



Под заказ

Описание

Двухканальный логгер данных температуры Testo 175 T3

Двухканальный логгер данных Testo 175 T3 со внешними зондами предназначен для регистрации показаний температуры на двух участках одновременно. Благодаря наличию двух интерфейсов для зондов термопар (типов К и Т) Testo 175 T3 идеально подходит для проверки функциональности системы отопления и других подобных задач.

Проверка функциональности системы отопления или холодильных систем подразумевает измерение и документирование значений температуры как подающей, так и обратной линий. К примеру, с помощью Testo 175 T3 и зондов-обкруток можно выполнить измерения температуры на подающей и обратной линиях отдельных радиаторных блоков, обнаружить неисправные отсеки и принять необходимые меры.

Внешние зонды необходимо приобрести отдельно. Для работы логгера необходим как минимум один зонд температуры.

Параметр

Термопара тип К (NiCr-Ni)

Термопара тип Т (Cu-CuNi)

Диапазон измерений, °C

-50...+1000

-50...+400

Погрешность, °C

±0,5 °C (-50 ... +70 °C) ±1 цена деления

±0,7 % от изм. знач. (+70,1 ... +1000 °C) ±1 цена деления

±0,5 °C (-50 ... +70 °C) ±1 цена деления

±0,7 % от изм. знач. (70,1 ... +400 °C) ±1 цена деления

Разрешение, °C

0,1

0,1

Большой объем памяти рассчитан на запись 1 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 10 секунд до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача

данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входит в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на три года работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1753
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Особенности	2-канальный, 2 внешних зонда
Диапазон измерения, °C	-50...+1000
Погрешность, °C	±0,5 °C (-50...+70 °C) ±1 Digit; ±0,7 % от изм. знач. (+70,1...+1000 °C) ±1 Digit
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	96×54×29
Вес, кг	0.13

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.