

## Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Дистилляторы      Арт. ДЭ-25 М



### Ваша цена

Розница

**97 400 руб.**

Оптовая цена

**82 790 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 25

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

**РЗН 2014/1950 от 15.09.2014**

## Описание

### Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1950 от 15.09.2014.

Электрический аквадистиллятор ДЭ-25М предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15. Изделие состоит из аквадистиллятора и электрощита. Дистиллятор осуществляет тепловую перегонку воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074—01.

Водопроводная вода поступающая в испаритель, нагревается электронагревателями до кипения, после чего конденсируемый пар вытекает в виде дистиллированной воды. Контроль за уровнем воды в испарителе осуществляется автоматически. Температура получаемого дистиллята равна примерно 80 °С.

Дистиллятор также может использоваться в чрезвычайных ситуациях для очистки питьевой воды от радионуклидов.

## Преимущества

### Преимущества аквадистиллятора ЭМО ДЭ-25М

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Артикул                              | ДЭ-25 М                |
| Бренд                                | Электромедоборудование |
| Страна бренда                        | Россия                 |
| Тип прибора                          | дистиллятор            |
| Производительность, л/ч              | 25                     |
| Расход воды, л/ч                     | 25                     |
| Диапазон задания времени работы, мин | 30                     |
| Габариты, мм                         | 460×382×685            |
| Вес, кг                              | 22                     |
| Вес в упаковке, кг                   | 26                     |
| Электропитание, В                    | 380                    |
| Потребляемая мощность, Вт            | 15000                  |
| Страна производства                  | Россия                 |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.