

Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 8 R

Дистилляторы



- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 8
- Объём водосборника, л: 16

 LAUDA

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 8 R

Дистиллятор LAUDA PD 8 R Puridest со встроенным водосборником на 16 литра предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апирогенного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 2,3 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Внутри резервуара расположен охладитель, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO₂ происходит в отводе холодильника.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор возможно разместить на стол или стену.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора LAUDA Puridest PD 8 R

- Экономичность в эксплуатации, благодаря устраниению дорогостоящих картриджей, адсорбентов и регулярной регенерации ионообменников.
- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонке воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Автоматическое отключение воды.
- Удобная и быстрая чистка.
- Разгазирование CO₂.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

LAUDA

Страна бренда

Германия

| | |
|---|-------------|
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 8 |
| Расход воды, л/ч | 72 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не | |
| более, мкСм/см | 2,3 |
| Объём водосборника, л | 16 |
| Габариты, мм | 780×410×540 |
| Вес, кг | 35.3 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6000 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.