


## Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX323/E

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 320
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НМПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)



Под заказ

### Описание

#### Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX323/E

Доступные весы – точные результаты.

Весы серии Pioneer PX – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [73104-18](#).  
Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

### Преимущества

## Преимущества OHAUS Pioneer PX323/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	OHAUS
<b>Страна бренда</b>	США
<b>Тип весов</b>	прецизионные
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), г</b>	320
<b>Дискретность, г</b>	0,001
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	0,02
<b>Воспроизводимость (СКО), г</b>	0,001
<b>Линейность, ± г</b>	0,002
<b>Калибровка</b>	внешняя
<b>Класс точности</b>	Высокий (II)
<b>Размер платформы, мм</b>	120
<b>Интерфейс</b>	RS-232, USB
<b>Время стабилизации, с</b>	2
<b>Габариты, мм</b>	209×321×309
<b>Вес, кг</b>	4.5
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.