

Анализатор дымовых газов Testo 310

Газоанализаторы и течеискатели Арт. 0563 3100



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет концентрацию: кислорода (O₂), угарного газа (CO)

Описание

Анализатор дымовых газов Testo 310

Анализатор дымовых газов Testo 310 предназначен, в основном, для проверки система отопления. Сочетает в себе простоту использования и высокий уровень точности — он идеально подходит для проведения базовых измерений в системах отопления независимо от условий проведения замеров. 10-часовой ресурс аккумулятора обеспечивает дополнительную надёжность.

Оснащён двумя сенсорами — O₂ и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды. На основе этих значений прибор рассчитывает остальные параметры — концентрацию CO₂, КПД и потери тепла с дымовыми газами.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;52543-19](#). Срок свидетельства: до 28.10.2024.

Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))

Диапазон измерений -20 ... +100 °C

Погрешность ±1 °C

Разрешение 0,1 °C

Быстродействие t99 < 50 с.

Измерение температуры (термопара тип J (Fe-CuNi))

Диапазон измерений 0 ... +400 °C

Погрешность ±1 °C (0 ... +100 °C)
±1,5 % от изм. знач. (> 100 °C)

Разрешение 0,1 °C

Быстродействие < 50 с.

Измерение O₂

Диапазон измерений 0 ... 21 % Об.

Погрешность ±0,2 % Об.

Разрешение 0,1 % Об.

Быстродействие t90 30 с.

Измерение дифференциального давления (тяга дымового газа)

Диапазон измерений -20 ... +20 гПа

Погрешность ±0,03 гПа (-3,00 ... +3,00 гПа)
±1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,01 гПа

Определение КПД (Eta)

Диапазон измерений 0 ... 120 %

Разрешение 0,1 %

Определение потери тепла с дымовыми газами

 Диапазон измерений 0 ... 99,9 %

 Разрешение 0,1 %

 Расчёт CO₂ (через O₂)

 Диапазон измерений 0 ... CO₂ макс (Диапазон индикации)

 Погрешность ±0,2 % Об.

 Разрешение 0,1 % Об.

 Быстродействие t90 < 40 с.

 Измерение давления

 Диапазон измерений -40 ... +40 гПа

 Погрешность ±0,5 гПа

 Разрешение 0,1 гПа

 Измерение CO (без H₂-компенсации)

 Диапазон измерений 0 ... 4000 ppm

Погрешность ±20 ppm (0 ... 400 ppm)

±5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm)

 ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm)

 Разрешение 1 ppm

 Быстродействие t90 60 с.

 Измерение CO в окружающей среде

 Диапазон измерений 0 ... 4000 ppm

Погрешность ±20 ppm (0 ... 400 ppm)

±5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm)

 ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm)

 Разрешение 1 ppm

Быстродействие 60 с.

Прибор отличается лёгкостью в использовании и интуитивным, надёжным управлением посредством меню. Большой дисплей с подсветкой позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, и сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает лёгкий доступ к любому из них.

Можно приобрести Testo 310 с ИК-принтером, разработанный специально для Testo 310.

Он позволяет распечатывать отчёты о проведении измерений непосредственно на объекте.

Комплектация Testo 310

- Анализатор дымовых газов Testo 310 в комплекте с зондом отбора пробы длиной 180 мм с фиксированным конусом, силиконовым шлангом для измерения давления.
- Пылевые фильтры (5 шт.).
- Заглушки (5 шт.).

Преимущества

Преимущества Testo 310

- Прочный и лёгкий корпус делает прибор идеальным для ежедневной эксплуатации — даже в суровых условиях и загрязнённой среде.
- Двухстрочный дисплей с подсветкой.
- Автоматическое обнуление сенсоров.
- Литиевый перезаряжаемый аккумулятор — ресурс до 10 ч, возможность зарядки через USB.
- Быстрая и простая замена фильтров пользователем.
- Встроенные в корпус магниты для быстрого крепления прибора на котле.
- Встроенный конденсатосборник.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	0563 3100
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет концентрацию	кислорода (O ₂), угарного газа (CO)
Габариты, мм	201×83×44
Вес, кг	0.7
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.