

## Аппарат для ДМВ-терапии Мед ТеКо ДМВ-35

УВЧ и коротковолновая терапия



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Аппарат для ДМВ-терапии Мед ТеКо ДМВ-35

Мед ТеКо ДМВ-35 – физиотерапевтический аппарат для воздействия на человека энергией электромагнитного излучения дециметрового диапазона с лечебными целями. Предназначен для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях в области общей физиотерапии.

Аппарат используется для лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями и состояниями, требующими воздействия электромагнитных волн дециметрового диапазона, что способствует улучшению обменных процессов, снятию воспаления и восстановлению тканей.

### Показания к применению

- Острый деструктивный аппендицит и его осложнения
- Хронический колит
- Хронический энтерит
- Обструктивный бронхит, обструктивный трахеит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких
- Восстановление после лапароскопических и эндоскопических операций органов брюшной полости и органов малого таза
- Тяжёлая сочетанная травма и восстановление после травм, операций и функциональных отклонений здоровья

### Противопоказания

- Острые воспалительные заболевания любой локализации (в том числе гнойные)
- Беременность
- Наличие металлических инородных тел в зоне воздействия
- Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения выше  $\text{XX}$  ФК)
- Тяжёлые нарушения сердечного ритма и/или наличие искусственного водителя ритма
- Язвенная болезнь желудка с стенозом привратника и опасностью кровотечения

### Особенности

- Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона
- Эргономичный и современный дизайн
- Простота и надёжность в эксплуатации
- Широкий диапазон регулировки мощности
- Наличие нескольких излучателей для разных областей применения
- Дискретное регулирование времени процедуры с шагом 1 мин
- Длительная работа аппарата в повторно-кратковременном режиме
- Компактные размеры и небольшой вес (3,2 кг с электродами)

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочая частота	915 ± 10 % МГц
Ступени регулировки выходной мощности	0,5 – 5 Вт с шагом 0,5 Вт ± 20 %
	5 – 15 Вт с шагом 1 Вт ± 20 %

Коэффициент стоячей волны излучателей, не более	2,5
Диапазон установки времени процедуры	1 – 30 мин ± 5 % с дискретностью 1 мин
Время работы в повторно-кратковременном режиме	не менее 6 ч
Температура наружных поверхностей (не контактирующих с пациентом)	не более 71 °С
Габаритные размеры электронного блока	319 × 216 × 142 мм ± 10 %
Масса аппарата с электродами	3,2 кг ± 20 %

## Преимущества

Аппарат Мед ТеКо ДМВ-35 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают эффективность и удобство использования в клинической практике:

- Высокая точность настройки мощности – позволяет адаптировать лечение под индивидуальные потребности пациента.
- Широкий диапазон регулируемых параметров – обеспечивает гибкость и эффективность терапевтического воздействия.
- Эргономичный дизайн и компактные размеры – упрощают использование и транспортировку аппарата.
- Надёжность и долговечность – аппарат спроектирован для длительной и бесперебойной работы в медицинских учреждениях.
- Безопасность применения – соответствует современным стандартам и требованиям медицинского оборудования.
- Наличие нескольких излучателей для разных зон воздействия – расширяет возможности терапии.
- Удобный таймер с дискретностью 1 минуты – облегчает контроль времени процедуры.
- Минимальное тепловое воздействие на кожу – предотвращает дискомфорт и ожоги во время процедуры.
- Лёгкость управления – понятный интерфейс и простота настройки параметров.
- Широкий спектр показаний – аппарат подходит для лечения множества заболеваний и восстановления после травм и операций.

Мед ТеКо ДМВ-35 является надёжным и эффективным решением для физиотерапевтического воздействия электромагнитным излучением дециметрового диапазона, способствуя быстрому и качественному восстановлению пациентов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Мед ТеКо
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022747.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022747.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	319 × 216 × 142
<b>Вес, кг</b>	2.6
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	50
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара

без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.