

## Автоматический наружный дефибриллятор АКСИОН ДА-Н-05 (переносной)

Дефибрилляторы



### Ваша цена

Розница  
**212 200 руб.**

Оптовая цена  
**201 590 руб.**

**AXION**  
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  
 С 1970 ГОДА

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Режим работы: автоматический
- Дополнительные особенности: есть голосовые подсказки, есть карта памяти
- Энергия импульса, Дж: 100-360 (для взрослых), 10-100 (для детей)
- Электроды: одноразовые (только взрослые)

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Автоматический наружный дефибриллятор АКСИОН ДА-Н-05 (переносной)

АКСИОН ДА-Н-05 – портативный автоматический дефибриллятор, предназначенный для оказания лечебного воздействия на сердце при помощи одиночного бифазного импульса через наложенные электроды.

Устройство осуществляет автоматический анализ сердечного ритма, принимает решение о необходимости разряда и направляет действия пользователя при помощи голосовых инструкций, светодиодных индикаторов и графических символов.

Прибор оснащён системой самотестирования, возможностью записи событий на micro SD и индикатором состояния батареи. Надёжность, простота эксплуатации и эргономичный корпус делают ДА-Н-05 эффективным решением для оснащения общественных пространств.

### Особенности

- Полностью автоматический режим работы с анализом ЭКГ и принятием решения о разряде.
- Голосовое и визуальное сопровождение действий оператора.
- Регулируемая громкость голосовых инструкций.
- Индикатор уровня заряда батареи на панели прибора.
- Принудительный сброс заряда через 30 секунд при отсутствии подтверждения разряда.
- Автоматическое самотестирование при включении и ежедневная самодиагностика.
- Запись до 1000 событий, включая ЭКГ, на карту памяти micro SD.
- Распознавание аритмий в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80.
- Эксплуатация при температуре от 0 до +45 °С.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип импульса	Бифазный трапецидальный
Режим работы	Автоматический
Энергия разряда (взрослый режим)	200 Дж
Энергия разряда (детский режим)	100 Дж
Количество разрядов от новой батареи	200
Время набора энергии 200 Дж (с анализа ритма)	17 с
Время от включения до завершения набора энергии 200 Дж	24 с
Питание	Сменная непerezаряжаемая батарея 12 В, 4200 мА·ч

Габариты	295 × 227 × 87 мм
Масса (с батареями)	2,8 кг
Масса (без батареи)	2,4 кг

## Преимущества

- Высокая продолжительность работы без подзарядки (до 5 лет в режиме ожидания/12 часов в режиме наблюдения/200 разрядов силой до 360 Дж).
- Автоматическое ежедневное самотестирование и самодиагностика работоспособности при включении.
- Индикация остаточной ёмкости батареи.
- Голосовые и визуальные подсказки на лицевой панели дефибриллятора о правильном наложении электродов на грудь пострадавшего, о проведении разряда и переход к непрямому массажу сердца.
- Запись до 1000 последних событий, в том числе ЭКГ, на внешнюю microSD-карту с последующей передачей на персональный компьютер для анализа.
- Возможность настройки уровня энергии – от 10 до 100 Дж для детей и от 100 до 360 Дж для реанимации взрослого.
- Возможность регулировки громкости голосовых команд в зависимости от уровня окружающего шума.
- В комплекте – 5 одноразовых электродов дефибрилляции для взрослых, по запросу комплект может быть дополнен детскими электродами.
- Эксплуатация при температуре от 0 до +45 °С.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Аксион
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010017002.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010017002.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017002.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017002.pdf</a>
<b>Режим работы</b>	автоматический
<b>Форма импульса</b>	бифазная трапеция
<b>Дополнительные особенности</b>	есть голосовые подсказки, есть карта памяти
<b>Энергия импульса, Дж</b>	100-360 (для взрослых), 10-100 (для детей)
<b>Электроды</b>	одноразовые (только взрослые)
<b>Время до завершения набора энергии, не более, с</b>	17
<b>Количество разрядов от полностью заряженной батареи</b>	200
<b>Габариты, мм</b>	295 × 227 × 87

Вес, кг 2.8

Страна производства Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.