

## Автоматический сенсорный дозатор для антисептических растворов Stegler SD-1S

Дозаторы для антисептиков



### Ваша цена

Розница  
**2 124 руб.**

Оптовая цена  
**2 012 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип дозатора: сенсорный

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Автоматический сенсорный дозатор для антисептических растворов Stegler SD-1S

Автоматический дозатор Stegler SD-1S оснащён инфракрасным сенсором, позволяющим избежать непосредственного контакта рук с поверхностью дозатора. Это делает дозатор абсолютно безопасным для использования.

Спреевый распылитель равномерно наносит антисептик на всю поверхность ладони, что повышает эффективность обеззараживания. Также он сокращает расход антисептика в 2 раза по сравнению с капельными дозаторами.

Может работать в однокапельном режиме, выпуская 0,4 мл средства за раз, или в двухкапельном, выпуская 0,8 мл средства. Расстояние срабатывания: 3...10 см (на это расстояние нужно подносить руки к дозатору).

Работает как от сети при помощи адаптера, так и от восьми батареек типа AA (элементы питания в комплект не входят!). При покупке дозатора вы получаете сетевой адаптер в подарок!

Оснащён встроенной ёмкостью на 1 литр с возможностью дозаправки, что позволяет избежать использования дорогостоящих расходных материалов в фасовке по 1 литру (как у локтевых дозаторов) и допускает дозаправку из более экономичных канистр на 5 литров.

Рассчитан на заправку антисептической жидкостью. Если вы предпочитаете более вязкие гели, то обратитесь к дозатору [Stegler SD-1G](#).

Дополнительно вы можете приобрести специальную [стойку для дозаторов](#).

## Преимущества

### Преимущества дозатора Stegler SD-1S

- Полностью бесконтактный дозатор.
- Экономичное расходование средства.
- Работает от сети или батареек.
- Сетевой адаптер в подарок.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Бренд         | Stegler     |
| Страна бренда | Россия      |
| Тип дозатора  | сенсорный   |
| Габариты, мм  | 123×11×4262 |
| Вес, кг       | 0.8         |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.