

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-1

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры Арт. УФК 1



Ваша цена

Розница
27 144 руб.

Оптовая цена
26 448 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05814 от 15.06.2015

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-1

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-1 предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Источник излучения — бактерицидная лампа, не выделяющая озон, с мощностью 30 Вт.

Камера с большой вместимостью, в неё можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов. Прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры.

- Крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей.
- Крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту.

УФК-1 может работать непрерывно 168 часов (7 суток) подряд.

Гарантийный срок эксплуатации камер — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества камеры КасПЗ УФК-1

- Горизонтальная камера, все инструменты можно увидеть сразу.
- Большая вместимость.
- Располагается на ножках с колёсами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.
- Надёжность в работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	УФК 1
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Тип камеры	горизонтальная
Время непрерывной работы, часов	168
Наработка на отказ, часов	2500
Количество лотков/отсеков	1
Габариты, мм	970x632x1180 (±15)
Вес, кг	33
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	40
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.