

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-2

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК 2



Ваша цена

Розница

25 272 руб.

Оптовая цена

24 624 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05814 от 15.06.2015

Описание

Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-2

Бактерицидная ультрафиолетовая камера КасПЗ УФК-2 предназначена для длительного хранения стерильных медицинских инструментов во избежание их загрязнения микроорганизмами.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения – бактерицидная лампа мощностью 15 Вт, не продуцирующая озон. При закрытии крышки не происходит перемешивания стерильного и нестерильного воздуха.

Камера с большой вместимостью, и в неё можно установить решётку для хранения щипцов, пинцетов, зажимов и т.д. Прозрачная крышка позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры, в результате увеличивается оперативность работы медицинского персонала.

- Крышка камеры в положении «Закрыто» не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту.
- Крышка камеры в положении «Открыто» закрывает собой УФ-лампу, обеспечивая безопасный для персонала доступ к инструменту.

УФК может работать непрерывно до 168 часов (7 суток).

Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества УФ-камеры КасПЗ УФК-2

- Горизонтальная камера, все инструменты можно увидеть сразу.
- Большая вместимость.
- Располагается на ножках с колёсами, что позволяет легко перемещать камеру по помещению.
- Надёжность в работе.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Артикул | УФК 2 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Количество УФ-ламп, шт. | 1 |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт | 15 |
| Тип камеры | горизонтальная |
| Время непрерывной работы, часов | 168 |
| Наработка на отказ, часов | 2500 |
| Количество лотков/отсеков | 1 |
| Габариты, мм | 670x632x1180 |
| Вес, кг | 28 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.