

## Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-5

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры

Арт. УФК-5



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 10

**Наличие регистрационного удостоверения**

РЗН 2016/3850 от 29.03.2016

## Описание

### Бактерицидная УФ-камера КасПЗ УФК-5

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-5 для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Обеспечивает постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения.

Принцип работы такой камеры основан на воздействии УФ-излучения. Источник излучения – бактерицидные лампы мощностью 15 Вт, не продуцирующие озон. УФК может работать непрерывно до 168 часов.

Гарантийный срок эксплуатации камер – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. Средний срок службы: 8 лет.

Особенности

- При открывании дверцы лампа автоматически выключается.
- Лотки вставляются в специальную решётку, на боковых поверхностях решётки имеются крючки, на которых навешивают оттисковые ложки, ортодонтические щипцы, хирургические щипцы.
- Можно поставить на стол, можно подвесить на кронштейны.

## Преимущества

### Преимущества бактерицидной УФ-камера КасПЗ УФК-5

- Прозрачная дверца позволяет визуально наблюдать расположение инструмента и материала внутри камеры.
- Вместительная камера позволяет хранить больше количество инструментов.
- Средний срок службы: 8 лет.
- Надёжность в работе.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Артикул                         | УФК-5                       |
| Бренд                           | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда                   | Россия                      |
| Количество УФ-ламп, шт.         | 1                           |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт     | 15                          |
| Тип камеры                      | вертикальная                |
| Время непрерывной работы, часов | 168                         |
| Наработка на отказ, часов       | 2500                        |
| Количество лотков/отсеков       | 10                          |
| Размер лотков/отсеков, мм       | 195×90×25                   |
| Габариты, мм                    | 440×421×630                 |
| Вес, кг                         | 13                          |
| Электропитание, В               | 220                         |
| Потребляемая мощность, Вт       | 20                          |
| Страна производства             | Россия                      |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.