

## Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-3

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры    Арт. КИУС.942729.002-03



### Ваша цена

Розница  
**14 577 руб.**

Оптовая цена  
**14 203 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: горизонтальная
- Количество лотков/отсеков: 1

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-3 (для хранения стерильных инструментов)

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-3 предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами.

Модель горизонтального типа, в настольном исполнении. При необходимости может крепиться к стене на кронштейнах. Принцип действия основан на использовании ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обеспечивающего максимальное бактерицидное воздействие. Источником излучения служат бактерицидные лампы, не продуцирующие озон.

Благодаря конструктивной решётке вместимость камеры в 4 раза выше по сравнению с аналогичными моделями с полочками. Выбор инструмента осуществляется одним движением, что обеспечивает высокую скорость работы. Вместимость камеры позволяет использовать её в режиме непрерывного приёма в течение 24 часов.

Камера используется в лечебно-профилактических учреждениях, стоматологиях, аптеках, лабораториях, операционных, перевязочных, смотровых и других помещениях ЛПУ, а также в кабинетах и салонах, где работают со стерильным инструментом.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Мощность	25 Вт
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	502 × 440 × 286 мм
Масса	11 ± 1,1 кг
Решётка	1 ед.
Питание	220 В / 50 Гц
Время непрерывной работы	168 ч
Наработка на отказ	2 500 ч
Средний срок службы	8 лет

### Параметры бактерицидной лампы

Параметр	Значение
Тип	TUV 15WLL
Мощность	15 Вт

Ток	0,34 А
Бактерицидный поток	4,7 Вт
Размеры (Д × Ø)	438 × 26 мм
Спад излучения после 5 000 ч	15 %
Средний срок службы	8 000 ч

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	585 мм
Максимальная ширина	470 мм
Максимальная высота	365 мм
Максимальный вес	11 кг
Общий вес	11 кг
Общий объём	0,10035675 м³

## Преимущества

Бактерицидная ультрафиолетовая камера УФК-3 обладает рядом преимуществ, которые делают её оптимальным решением для хранения стерильных медицинских инструментов:

- Поддержание стерильности до 7 суток – исключает вторичную контаминацию инструментов.
- Ультрафиолетовое излучение длиной волны 254 нм – обеспечивает выраженное бактерицидное действие.
- Использование ламп без образования озона – безопасно для персонала и не требует дополнительной вентиляции.
- Прозрачная крышка – позволяет визуально контролировать размещение инструмента без её открытия.
- Крышка в открытом положении закрывает УФ-лампу – безопасный доступ к инструментам при эксплуатации.
- При закрытии крышки исключается перемешивание стерильного и нестерильного воздуха – защита среды внутри камеры.
- Решётчатая конструкция – вместимость в 4 раза выше по сравнению с аналогами с полками и шкафами.
- Настольное и настенное размещение – удобно для размещения в любом медицинском кабинете.
- Высокая надёжность и длительный срок службы – рассчитана на 8 лет эксплуатации и 8 000 ч работы лампы.
- Низкое энергопотребление и простота обслуживания – экономичное решение для медицинских учреждений.

Камера УФК-3 обеспечивает постоянную готовность стерильных инструментов к использованию, повышает оперативность персонала и отвечает требованиям безопасности и гигиены.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942729.002-03
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	

<https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000023359.pdf>

<https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000023359.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023359.pdf>

<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	1
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	15
<b>Тип камеры</b>	горизонтальная
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	168
<b>Наработка на отказ, часов</b>	2500
<b>Количество лотков/отсеков</b>	1
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	30
<b>Габариты, мм</b>	502 × 440 × 286
<b>Вес, кг</b>	11
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	25
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.