

## Бактерицидный УФ-облучатель Элид ОБН-35 Азов

Бактерицидные облучатели открытого типа

Арт. ОБН-35 (одноламповый со шнуром)



- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Бактерицидный поток, Вт: 4,6
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 50
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

**ELID**

Не поставляется

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/05399 от 06.06.2024**

### Описание

#### Бактерицидный УФ-облучатель Элид «ОБН-35 Азов»

Настенный ультрафиолетовый облучатель Элид «ОБН-35 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей.

Продается без ламп, дополнительно необходимо приобрести одну лампу мощностью 15 Вт и стартер. Производителем рекомендуются лампы Philips.

Внимание! Облучатель нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные. «ОБН-35 Азов» должен работать только в пустом помещении.

В «ОБН-35 Азов» устанавливается одна бактерицидная лампа низкого давления, испускающая ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии. Лампа защищена специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированной лампы обеззараживаются за счет конвекции.

Производительность «ОБН-35 Азов»

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку  
 Производительность м<sup>3</sup>/ч с лампами TUV Philips

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

13,5

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

20

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

31

90 % (общественные помещения)

40

85 % (складские помещения)

50

Комплект поставки

- Облучатель в собранном виде без ламп и стартеров.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ОБН-35 (одноламповый со шнуром)
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	4,6
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, Вт/м <sup>2</sup>	0,3
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	50
Способ крепления	на стену
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	482×54×116
Вес, кг	1.3
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	50

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.