

Бактерицидный УФ-облучатель Элид ОБН-75 Азов

Бактерицидные облучатели открытого типа Арт. 3668



Ваша цена

Розница
1 662 руб.

Оптовая цена
1 619 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 11,2
- Производительность, м³/ч: 120
- Лампы входят в комплект: нет, надо покупать отдельно

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05399 от 06.06.2024

Описание

Бактерицидный УФ-облучатель Элид «ОБН-75 Азов»

Настенный ультрафиолетовый облучатель Элид «ОБН-75 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей.

Продается без ламп, дополнительно необходимо приобрести одну лампу мощностью 30 Вт и стартер. Производителем рекомендуются лампы Philips.

Внимание! Облучатель нельзя использовать, если в помещении есть люди или домашние животные. «ОБН-75 Азов» должен работать только в пустом помещении.

В «ОБН-75 Азов» устанавливается одна бактерицидная лампа низкого давления, испускающая ультрафиолетовый свет с длиной волны 253,7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии. Лампа защищена специальным экраном.

Производительность «ОБН-75 Азов»

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку.

Производительность м³/ч с лампами TUV Philips

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

33

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

50

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

90 % (общественные помещения)

98

85 % (складские помещения)

120

Комплект поставки

- Облучатель в собранном виде без ламп и стартеров.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3668
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30
Бактерицидный поток, Вт	11,2
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, Вт/м ²	0,6
Производительность, м ³ /ч	120
Способ крепления	на стену
Лампы входят в комплект	нет, надо покупать отдельно
Габариты, мм	942×54×162
Вес, кг	1.8
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	65

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.