

## Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель КРОНТ ОБН-150-СЭ

Бактерицидные облучатели открытого типа



### Ваша цена

Розница  
**10 306 руб.**

Оптовая цена  
**10 125 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30

## Описание

### Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель КРОНТ ОБН-150-СЭ

КРОНТ ОБН-150-СЭ – настенный ультрафиолетовый бактерицидный облучатель со счётчиком наработки часов. Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений медицинских организаций I–III категории (класс А, Б, В) ультрафиолетовым бактерицидным излучением в отсутствие людей на этапе подготовки помещений к работе в качестве заключительного звена санитарно-гигиенических мероприятий для снижения микробной обсеменённости воздуха.

Облучатель состоит из корпуса и установленных в нём двух бактерицидных безозоновых УФ-ламп по 30 Вт каждая. Корпус выполнен из листовой стали с порошковым покрытием, торцевые блоки – из ударопрочного химически стойкого пластика (полипропилена). Облучатель оснащён электронным пускорегулирующим аппаратом для «мягкого» пуска ламп и электронным счётчиком наработки часов с цифровым индикатором, позволяющим отслеживать суммарное время работы ламп и обнулять показания при их замене.

### Режимы работы

- Режим облучения.
- Режим снятия показаний счётчика (работает при выключенных лампах).

### Особенности

- Настенное исполнение для удобного размещения в помещениях.
- Электронный счётчик наработки часов с цифровым индикатором.
- ЭПРА для мягкого пуска ламп.
- Конструктивные решения упрощают замену ламп.
- Торцевые корпуса защищают электрические узлы и обеспечивают возможность влажной санитарной обработки.
- Корпус из листовой стали с порошковым покрытием повышенной антикоррозийной устойчивости.
- Торцевые блоки из ударопрочного химически стойкого пластика.
- Санитарная обработка корпуса и торцевых блоков любыми разрешёнными средствами.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Настенное
Бактерицидная эффективность обеззараживания, %	99,9 - 99,0 - 95,0
Производительность, м3/час	120 (99,9 %), 185 (99,0 %), 280 (95,0 %)
Бактерицидный поток лампы, Вт	не менее 11
Бактерицидная облучённость лампы на 1 м	не менее 1 Вт/м2
Тип цоколя лампы	G13
Диаметр колбы лампы, мм	25,5 ± 0,5
Срок службы лампы, ч	не менее 9 000

## Преимущества

Бактерицидный ультрафиолетовый облучатель КРОНТ ОБН-150-СЭ предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для обеспечения санитарной безопасности помещений медицинских организаций:

- Высокая бактерицидная эффективность – обеззараживает до 99,9 % микроорганизмов в воздухе и на поверхностях.
- Двойной источник излучения – 2 лампы по 30 Вт обеспечивают равномерное и эффективное покрытие площади помещения.
- Электронный счётчик наработки часов – позволяет контролировать срок службы ламп и планировать их своевременную замену.
- ЭПРА для мягкого пуска ламп – увеличивает срок службы источников излучения и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- Надёжная конструкция корпуса и торцевых блоков – обеспечивает долговечность и устойчивость к влажной санитарной обработке.
- Удобство эксплуатации – два режима работы, простой монтаж на стене и доступ к лампам для обслуживания.
- Компактные размеры и малый вес – легко размещается в помещениях различной площади без ограничения пространства.
- Соответствие стандартам безопасности – корпус защищён от контакта с лампами, счётчик работает при выключенных лампах.
- Универсальность применения – подходит для лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, аптек, салонов красоты и ветеринарных клиник.
- Срок службы до 5 лет и долговечность ламп до 9 000 ч – обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без дополнительных затрат.

Облучатель КРОНТ ОБН-150-СЭ является эффективным и безопасным решением для поддержания микробиологической чистоты помещений, повышая уровень санитарной защиты и создавая безопасные условия для работы персонала и пациентов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010025228.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010025228.pdf</a>
<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	2
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	30
<b>Срок службы УФ-ламп, часов</b>	9 000
<b>Дополнительные опции</b>	со счётчиком наработки часов
<b>Габариты, мм</b>	1 090 × 100 × 150
<b>Вес, кг</b>	2,5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	100
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.