

## Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom JXB-178

Медицинские термометры



- Тип батарейки: AA, 2 шт. (в комплект не входят)
- Диапазон измерений,  $\boxtimes$ : 32-43
- Время измерения, с: 3-5

Berrcom

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

---

#### Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom JXB-178

Термометр Berrcom JXB-178 предназначен для точного и безопасного измерения температуры тела. Работает в закрытых помещениях, в отсутствии сквозняков.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2013/737 от 21.06.2013.

Обеспечивает надёжные результаты и отличную производительность благодаря высокоточным инфракрасным датчикам. Не реагирует на температуру окружающей среды, что позволяет показывать точные результаты.

Термометр не только измеряет температуру со лба, уха или с любой поверхности организма, но и с поверхности любого предмета. Измерение температуры производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела или предмета. Результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей большого размера с высокой яркостью через 3-5 секунд после измерения. У термометра предусмотрена встроенная память для сохранения до 32 показаний в градусах Цельсия.

Есть цветная индикация для разной температуры. Зелёный свет индикатора указывает на температуру ниже 37,5 °C. Жёлтый оповестит оператора о температуре тела в диапазоне 37,5-37,9 °C, а красный укажет на температуру больше 37,9 °C. Кроме того, о повышенной температуре термометр оповещает оператора звуковым сигналом.

Термометр работает от двух батареек типа AA или аккумуляторов. Батарейки не идут в комплекте.

Работает в трёх режимах: может мерять температуру тела, температуру комнаты (окружающей среды) и температуру предмета (например, бутылочки с детским питанием). Диапазон показаний: в режиме температуры тела от 32 до 43 °C, в режиме комнаты от 0 до 40 °C, в режиме поверхности от 0 до 60 °C. Погрешность показаний: 0,3 .

### Преимущества

---

- Высокое качество.
- Практичный в использовании.
- Широкая применимость.
- Большой ЖК-дисплей.
- Память до 32 измерений.
- Современный дизайн.

### Характеристики

---

Параметр:

## Показатель:

Бренд	Berrcom
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для дома, Для кабинета педиатра, Для скорой помощи
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017403.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010017403.pdf</a>
Тип батарейки	AA, 2 шт. (в комплект не входят)
Диапазон измерений, $\mu$	32-43
Время измерения, с	3-5
Габариты, мм	155 × 100 × 40
Вес, кг	0.105
Страна производства	Китай

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.