

## Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13

Бактерицидные лампы для облучателей

Ваша цена

Розница **960 руб.**  **Оптовая цена 910 руб.** 



В наличии



С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

#### Описание

#### Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13

Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13— эффективный источник ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм, предназначенный для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей. Лампа не выделяет озон, что делает её безопасной для использования в помещениях с присутствием людей.

Колба выполнена из увиолевого стекла, обеспечивающего стабильную передачу УФ-С излучения. Лампа характеризуется высокой интенсивностью бактерицидного потока и продолжительным сроком службы до 9 000 ч. Используется в бактерицидных облучателях и установках различного назначения для эффективного уничтожения микроорганизмов.

## Области применения

- обеззараживание воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, станциях переливания крови, детских и учебных учреждениях;
- стерилизация воды в плавательных бассейнах, системах водоподготовки и очистки питьевой воды;
- обеззараживание поверхностей и предметов обихода в офисах, театрах, цехах и производственных помещениях;
- предотвращение микробного загрязнения упаковки и пищевых продуктов в пищевой и фармацевтической промышленности;
- обеззараживание воздуха в вентиляционных каналах и зонах содержания животных.

#### Особенности

- Безозоновое излучение безопасна при использовании в присутствии людей.
- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Колба из увиолевого стекла для стабильной передачи УФ-потока.
- Продолжительный срок службы до 9 000 ч.
- Совместимость с широким спектром бактерицидных облучателей.

### Технические характеристики

>	Сарактеристика Значение
Т	Гип цоколя G13
١	Мощность лампы — 30 Вт
H	Напряжение лампы 96 B
١	Иощность УФ-C излучения
Į	1лина волны излучения 253,7 нм
(	Срок службы до 9 000 ч
T	Гип колбы увиолевое стекло
(	Образование озона отсутствует



# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	OSRAM
Страна бренда	Германия
Страна производства	Китай

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.