

## Бидистиллятор Ливам БЭ-2

Дистилляторы    Арт. БЭ-2



### Ваша цена

Розница  
**107 400 руб.**

Оптовая цена  
**96 660 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 2,6
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 2

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Бидистиллятор Ливам БЭ-2

Бидистиллятор Ливам БЭ-2 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °С до +85 °С, а бидистиллята не более +40 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали AISI 321 / AISI 304. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно. В комплект поставки входят запасные ТЭН (за отдельную плату возможна поставка оборудования с медными ТЭН), запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги для подвода воды и сбора дистиллята и бидистиллята, соединительные хомуты. Нагревательные элементы:

1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220В (нержавеющая сталь).

2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,3 кВт 220В (нержавеющая сталь).

Защитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-2 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °С.

Срок службы – не менее 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-2

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
- Нарботка на отказ – не менее 3 500 часов.
- Гарантийный срок – 12 месяцев.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	БЭ-2
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность, л/ч	2,6
Производительность (бидистиллят), л/ч	2
Расход воды, л/ч	22
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	44
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	5
Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см	1,0-1,2
Габариты, мм	470×280×300
Вес, кг	14,5
Вес в упаковке, кг	16
Габариты в упаковке, см	510×390×370
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.