

Бидистиллятор Ливам БЭ-4

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

130 500 руб.

Оптовая цена

117 450 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 5
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 4,3

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Бидистиллятор Ливам БЭ-4

Бидистиллятор Ливам БЭ-4 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из водопроводной путём её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята в пределах от +70 °C до +85 °C, а бидистиллята не более +40 °C. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из нержавеющей стали. Моноблок с регулируемыми опорами для настольного расположения при желании может быть прикреплён на стену. Кронштейн приобретается отдельно. В комплект поставки входят запасные ТЭН (за отдельную плату возможна поставка оборудования с медными ТЭН), запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги для подвода воды и сбора дистиллята и бидистиллята, соединительные хомуты. Нагревательные элементы:

1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220В (нержавеющая сталь).

2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,3 кВт 220В (нержавеющая сталь).

Задищитные панели из нержавеющей стали предохраняют эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами оборудования. Съёмная конструкция камер конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Бидистиллятор Ливам БЭ-4 оснащён встроенным блоком управления и охладителем для получения бидистиллята с температурой не более 40 °C.

Срок службы – не менее 8 лет.

Преимущества

Преимущества бидистиллятора Ливам БЭ-4

- Производство как дистиллированной, так и бидистиллированной воды.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для

осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии.
• Наработка на отказ – не менее 3 500 часов.
• Гарантийный срок – 12 месяцев.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

Тип прибора

бидистиллятор

Производительность, л/ч

5

Производительность (бидистиллят), л/ч

4,3

Расход воды при получении бидистиллята, л/ч

20,5

Удельная проводимость получаемой воды, не

более, мкСм/см

5

Удельная проводимость бидистиллята, не более,

мкСм/см

1-1,2

Габариты, мм

545×305×400

Вес, кг

16.5

Вес в упаковке, кг

21

Габариты в упаковке, см

600×440×440

Электропитание, В

220

Потребляемая мощность, Вт

3500/6200

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.