

Бидистиллятор Ливам УПВА-25

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
199 000 руб.

Оптовая цена
193 030 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 23

Описание

Бидистиллятор Ливам УПВА-25

Напольный бидистиллятор УПВА-25 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010.

Бидистиллятор УПВА-25 снабжён датчиком уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение - автоматическое. При наполнении водосборника система отключает электронагреватели. Встроенный охладитель позволяет получать дистиллят с температурой не более 40°C. Имеется возможность получения воды с температурой 70-85°C.

Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Срок службы – не менее 8 лет.

Преимущества

- Высокое качество получаемого дистиллята.
- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ливам

Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000026042.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026042.pdf
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность (бидистиллят), л/ч	23
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	180
Габариты, мм	660 × 550 × 760
Вес, кг	50
Вес в упаковке, кг	70
Габариты в упаковке, мм	910 × 670 × 1 010
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	16 300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.