

## Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**115 000 руб.**

Оптовая цена  
**111 550 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010 г.

Настольный бидистиллятор УПВА-5 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Бидистиллятор УПВА-5 снабжён датчиком автоматического контроля уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение — автоматическое. При наполнении водосборника дистиллятор отключается. Встроенный охладитель позволяет получить дистиллят с температурой не более 40 °С. Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Бидистиллятор должен быть размещен в помещении, имеющем водопровод с регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы — не менее 5 лет.

## Преимущества

- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Высокое качество дистиллята.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ливам
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Тип прибора</b>	дистиллятор
<b>Производительность (бидистиллят), л/ч</b>	5
<b>Расход воды при получении бидистиллята, л/ч</b>	36
<b>Удельная проводимость бидистиллята, не более,</b>	
<b>мкСм/см</b>	0,8-1
<b>Габариты, мм</b>	424 × 417 × 454
<b>Вес, кг</b>	20
<b>Вес в упаковке, кг</b>	26
<b>Габариты в упаковке, см</b>	520 × 520 × 620
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	3 600
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.