

## Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL 9803 с пластиковым приёмником

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**10 960 руб.**

Оптовая цена  
**10 720 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: входит в комплект
- Производительность, л/ч: 1
- Объем водосборника, л: 3,7

## Описание

### Аквадистиллятор STEGLER BL 9803 с пластиковым приёмником

☒☒☒☒ Аквадистиллятор STEGLER BL 9803 – это небольшой настольный дистиллятор в корпусе из пластика и с пластиковой колбой водоприёмника. Он предназначен для использования там, где не нужен большой объём воды – для маленьких лабораторий, аптек, ветеринарных клиник или для домашнего использования. ☒☒☒

☒☒☒☒ Компания «НВ-Лаб» поставяет широкий спектр дистилляторов. Но для дома и небольших лабораторий бытовой дистиллятор BL – оптимальное решение по соотношению цена/качество и, самое главное, он не требует специальных навыков работы. ☒☒☒

☒☒☒☒ В качестве исходной воды необходимо использовать умягчённую питьевую воду, которая должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пройти специальную обработку в фильтре с катионообменной смолой для снижения жёсткости воды. ☒☒☒

☒☒☒☒ При включении в розетку дистиллятор сразу начинает работу, поэтому перед включением убедитесь, что в нём есть вода. Когда вода закончится, дистиллятор выключится самостоятельно. После остывания можно запустить повторный цикл. Налейте в аквадистиллятор воду, закройте крышку, и нажмите кнопку «ВКЛ». ☒☒☒

Внимание: кнопка работает только на включение. Чтобы выключить дистиллятор во время работы, надо выдернуть вилку из розетки (или он выключится сам, когда в нём не останется воды). ☒☒☒

☒☒☒☒ Вода в аквадистилляторе BL проходит дополнительную очистку с помощью угольного фильтра. В зависимости от частоты использования необходимо менять его каждые 3-5 месяцев. ☒☒☒

☒☒☒☒ Модель была разработана итальянскими инженерами и производится под их контролем на крупном заводе в Шанхае. Дистилляторы BL широко продаются в Италии (под различными торговыми брендами) и по всему миру. ☒☒☒

☒☒☒☒ Наша компания – официальный поставщик BL 9803. Мы проводим все гарантийные и сервисные работы. Рекомендуем приобретать данный дистиллятор у нас либо у наших дилеров. ☒☒☒

### Комплектация STEGLER BL 9803

- Ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости для сбора дистиллированной воды.
- Крышка на горло ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, который установлен в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

## Преимущества

- Не требует специального подключения (в отличие от большинства дистилляторов, которые необходимо подключать к системе водоснабжения, электричества и заземления), его достаточно включить в обычную розетку.
- Можно разместить на столе и при необходимости убрать в шкаф.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантию.
- Отличное соотношение цена-качество.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Stegler
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000025380.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000025380.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000025380.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000025380.pdf</a>
<b>Тип прибора</b>	дистиллятор
<b>Производительность, л/ч</b>	1
<b>Объём водосборника, л</b>	3,7
<b>Габариты, мм</b>	270 × 280 × 390
<b>Вес, кг</b>	3.6
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	750
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.