

## Дефибриллятор Metrax Primedic Defi-B

Дефибрилляторы



- Режим работы: ручной
- Дополнительные особенности: есть голосовые подсказки
- Энергия импульса, Дж: 20, 50, 100, 160, 250, 360
- Электроды: многоразовые (взрослые и детские)



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Дефибриллятор Metrax Primedic Defi-B

Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B предназначен для проведения наружной дефибрилляции у пациентов с внезапной остановкой сердца. Тип дефибрилляции — асинхронная наружная в ручном режиме.

Дефибриллятор представляет собой автономное переносное устройство, не зависящее от электрической сети. Аппарат обеспечивает генерацию дефибрилляционного импульса с монофазной, синусоидальной, демпфированной формой.

У аппарата нет встроенного монитора ЭКГ.

Дефибрилляция производится в ручном режиме. Энергия для разряда мощностью 360 Дж накапливается в течение семи секунд. Набранная энергия автоматически безопасно разряжается внутри прибора, если в течение пятнадцати секунд не выполнен разряд. Разряд происходит только при одновременном нажатии кнопок на многоразовых электродах-«утюгах».

Перезаряжаемая аккумуляторная батарея обеспечивает до 35-ти разрядов по 360 Дж (плюс дополнительно — 10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе.

Внешние многоразовые электроды-«утюги» предназначены как для взрослых, так и для детей.

Питание от сети переменного тока 220 В (встроенный блок питания) или от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10093 от 28.07.2011.

### Преимущества

#### Преимущества Metrax Primedic Defi-B

- Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями.
- Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения.
- Кабели внешних разрядных электродов надёжно размещены в корпусе.
- Высокая надёжность и простота эксплуатации.
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор — 6 месяцев).

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

<b>Бренд</b>	Metrax
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Режим работы</b>	ручной
<b>Форма импульса</b>	монофазная демпфирующая синусоидальная
<b>Дополнительные особенности</b>	есть голосовые подсказки
<b>Энергия импульса, Дж</b>	20, 50, 100, 160, 250, 360
<b>Электроды</b>	многоразовые (взрослые и детские)
<b>Время до завершения набора энергии, не более, с</b>	7
<b>Количество разрядов от полностью заряженной батареи</b>	35
<b>Габариты, мм</b>	400×480×120
<b>Вес, кг</b>	9

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.