

## Дистиллятор Ливам ДЭ-140

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**312 000 руб.**

Оптовая цена  
**305 760 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 140

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Аквадистиллятор АДЭ-140

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03708 от 05.12.2008.

Аквадистиллятор АДЭ-140 предназначен для производства дистиллированной воды из водопроводной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята +45 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Дистиллятор оснащён датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим нагревательные элементы от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение ТЕНов.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Для существенного снижения количества потребляемой исходной воды возможен вариант подключения аквадистиллятора с трубным конденсатором по двухконтурной схеме, используя для охлаждения технологическую очищенную воду из оборотной технологической системы, если она присутствует в рабочем состоянии на предприятии.

Данная модель аквадистиллятора позволяет использовать для охлаждения дистиллята охлажденной очищенной воды из технологической системы замкнутого водооборота (если она присутствует на предприятии).

Срок эксплуатации 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества аквадистиллятора Ливам АДЭ-140

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.

- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Надёжность работы при образовании накипи на электродах.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

## Характеристики

| Параметр:                 | Показатель:  |
|---------------------------|--------------|
| Бренд                     | Ливам        |
| Страна бренда             | Россия       |
| Тип прибора               | дистиллятор  |
| Производительность, л/ч   | 140          |
| Расход воды, л/ч          | 1000         |
| Габариты, мм              | 810×630×1420 |
| Вес, кг                   | 87           |
| Вес в упаковке, кг        | 134          |
| Габариты в упаковке, см   | 850×710×1450 |
| Электропитание, В         | 380          |
| Потребляемая мощность, Вт | 84000        |
| Страна производства       | Россия       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.