

Экзофтальмометр ALMAS YZ9

Экзофтальмометры



Ваша цена

Розница
40 833 руб.

Оптовая цена
39 200 руб.

 **АлмасМед**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Экзофтальмометр ALMAS YZ9

Экзофтальмометр ALMAS YZ9 – специализированный офтальмологический диагностический прибор, предназначенный для точного измерения степени выстояния глазного яблока (экзофтальма). Устройство входит в перечень обязательного оснащения кабинета врача-офтальмолога и используется для объективной оценки положения глаз относительно орбитальной плоскости.

Принцип работы основан на использовании двух тригонометрических призм, позволяющих одновременно измерять расстояние от верхнего края роговицы до наиболее глубокой точки латерального края орбиты обоих глаз. Такая конструкция обеспечивает симметричность измерений и повышает диагностическую точность.

Экзофтальмометр поставляется в прочном металлическом кейсе, обеспечивающем защиту прибора при транспортировке и хранении. Компактная конструкция и простота эксплуатации делают ALMAS YZ9 удобным инструментом для повседневной клинической практики.

Особенности

- Одновременное измерение экзофтальма обоих глаз.
- Использование двух тригонометрических призм для повышения точности.
- Простая механическая конструкция без сложных электронных компонентов.
- Прочный металлический кейс для хранения и транспортировки.
- Удобная регулировка межзрачкового расстояния.
- Компактность и удобство применения в офтальмологической практике.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон измерения экзофтальма	0 – 35 мм
Цена деления шкалы измерения экзофтальма	1 мм
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния	80 – 120 мм
Цена деления шкалы регулировки	1 мм
Количество призм	2 шт.
Основание призмы	прямоугольный треугольник
Размеры основания призмы	40 × 40 × 56,5 мм

Преимущества

- Одновременное измерение экзофтальма обоих глаз обеспечивает симметричную и объективную оценку положения глазного яблока.
- Использование двух тригонометрических призм повышает точность измерений и минимизирует погрешности визуального считывания.
- Механический принцип работы исключает зависимость от электронных компонентов

и обеспечивает стабильность результатов.

- Диапазон измерения экзофтальма от 0 до 35 мм позволяет использовать прибор для широкого спектра клинических случаев.
- Регулировка межзрачкового расстояния от 80 до 120 мм обеспечивает адаптацию под анатомические особенности пациента.
- Цена деления шкалы 1 мм гарантирует достаточную точность при динамическом наблюдении изменений.
- Компактная и простая конструкция облегчает использование прибора в ежедневной офтальмологической практике.
- Прочный металлический кейс обеспечивает надежную защиту при транспортировке и хранении оборудования.
- Интуитивная эксплуатация без сложных настроек ускоряет проведение диагностических процедур.
- Высокая надежность конструкции подходит для интенсивного использования в медицинских учреждениях.
- Возможность быстрого измерения позволяет эффективно использовать прибор в потоке пациентов.
- Отсутствие необходимости в питании или калибровке снижает эксплуатационные затраты.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АлмасМед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	240×68×23,5
Вес, кг	0.42
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.