

## Фетальный доплеровский детектор Bestman BF-610P

Фетальные мониторы и доплеры



### Ваша цена

Розница  
**67 863 руб.**

Оптовая цена  
**65 149 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Дисплей: ЖК, 3,2"
- Питание: от сети, от аккумуляторов или батареек
- Наблюдаемые параметры: ЧССП
- Принтер: встроенный

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Фетальный доплеровский детектор Bestman BF-610P

Доплеровский детектор Bestman BF-610P предназначен для измерения частоты сердечных сокращений плода (ЧССП).

Действие его работы основано на использовании эффекта Доплера. Прибор в процессе работы излучает ультразвуковую волну, которая, распространяясь в среде, отражается от объектов с различной плотностью. При этом, если объект, от которого отражается волна, движется (сердце плода) в направлении или против движения волны, то отражённая волна изменяет частоту. Датчик прибора считает количество изменений частоты в единицу времени и переводит в частоту сердечных сокращений плода.

В приборе используется высокочувствительный датчик и излучатель с низкой мощностью ультразвуковой волны, действие которого полностью безопасно для плода. Модель Bestman BF-610P оборудована встроенным принтером. Если вам не нужно распечатывать результаты измерений, то обратите внимание на аналогичную модель BF-610.

Bestman BF-610P компактен, имеет небольшой вес, прост в эксплуатации и чрезвычайно надёжен. Работает от батареек (14,4 В) или от сети (220 В). Время работы от аккумуляторов – более 8 часов. Оснащён большим ЖК-дисплеем, на котором отображаются значения сердцебиения (ЧССП, FHR) и другая служебная информация.

В комплекте идут датчики для определения сердцебиения плода с частотой 2 МГц и 5 МГц. Опционально, можно дополнить их датчиками 1 МГц и 8 МГц. Интенсивность ультразвукового излучения не более 10 мВт/см<sup>2</sup>.

Особенности:

- Высокая яркость изображения, жидкокристаллический дисплей с синей задней подсветкой, возможность вывода иконок, кривой и данных.
- Управление нажатием одной кнопки (ЧСП и вывод кривой) и возможность переключения в режим двойного отображения.
- Постоянный внутренний учёт времени с возможностью распечатки.
- Отображение иконки ЧСП в режиме реального времени и возможность печати на ней кривой.

---

Параметры измерения ЧССП

Bestman BF-610P

---

Диапазон измерений ЧССП

60-210 уд./мин

Рабочая частота датчика

2/5 МГц ±10%

Регулировка скорости печати данных

1, 2 или 3 см/мин

### Комплект поставки Bestman BF-610P

- Основной блок: 1 шт.
- Адаптер переменного тока: 1 шт.
- Датчики (2 МГц, 5 МГц): 2 шт.
- Акустический гель: 1 флакон.
- Термобумага: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Bestman
Страна бренда	Китай
Дисплей	ЖК, 3,2"
Питание	от сети, от аккумуляторов или батареек
Наблюдаемые параметры	ЧССП
Принтер	встроенный
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.