

Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410-2

Анемометры Арт. 0560 4102



- Измеряет: температуру, влажность, скорость потока воздуха
- Особенности: с крыльчаткой
- Диапазон измерения, м/с: 0,4...20



Под заказ

Области применения:

- Строительный комплекс

Описание

Карманный анемометр с крыльчаткой Testo 410-2

Testo 410-2 предназначен для измерения скорости потока, влажности и температуры воздуха. Это очень удобный, компактный и лёгкий в управлении прибор. Встроенная крыльчатка диаметром 30 мм отлично подходит для быстрых точечных замеров на выходах воздуховодов. Есть режим расчёта температуры охлаждения ветром для применения на открытом воздухе.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от обычных батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 60 часов работы.

Комплектация:

- Анемометр Testo 410-2 с защитным колпачком.
- Ремешок для крепления на запястье.
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 4102
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Строительный комплекс
Измеряет	температуру, влажность, скорость потока воздуха
Особенности	с крыльчаткой
Диапазон измерения, °C	-10...+50
Погрешность, °C	0,5

Разрешение, °C	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	0...100
Погрешность, % ОВ	2,5
Разрешение, % ОВ	0,1
Диапазон измерения, м/с	0,4...20
Погрешность, м/с	$\pm(0,2 \text{ м/с} + 2 \% \text{ от изм. знач.})$
Разрешение, м/с	0,1
Габариты, мм	133×46×25
Вес, кг	0.11

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.