

## Комплект скиаскопических линеек Завод Оптик ЛСК-1

Офтальмологические наборы, линзы и оправы



### Ваша цена

Розница  
**15 270 руб.**

Оптовая цена  
**15 140 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Скиаскопические линейки Завод Оптик ЛСК-1

Скиаскопические линейки ЛСК-1 предназначены для объективного определения задней вершинной рефракции глаза методом скиаскопии. Комплект позволяет точно измерять рефракцию с интервалом 0,5 дптр. Линейки используются в офтальмологических кабинетах при обследовании пациентов и подготовке к коррекции зрения.

Изделие не требует источника питания и может использоваться в полевых условиях, что делает его удобным для мобильных офтальмологических осмотров и выездных медицинских мероприятий.

### Особенности

- Объективное определение задней вершинной рефракции методом скиаскопии.
- Интервал измерения 0,5 дптр для точной оценки рефракции глаза.
- Компактный и портативный комплект, удобный для работы в кабинете и в полевых условиях.
- Высокая точность измерений с допустимой погрешностью для линз линеек от 0,12 до 0,8 дптр в разных диапазонах.
- Надёжная конструкция линеек обеспечивает долговечность и удобство использования.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Предел измерения рефракции, дптр	от минус 19 до плюс 19
Погрешность рефракций для линз линеек, дптр 0,18 (св. 6,0 до 9,0 включ.)	0,12 (от 1,0 включ. до 6,0 включ.)
Погрешность рефракций для линз насадок, дптр 0,5 (для линз 10,0)	0,12 (для линз 0,25; 0,5)
Погрешность рефракций для линз линеек с насадками, дптр до 5,75 включ.) 0,3 (св. 5,75 до 9,75 включ.) 0,5 (св. 9,75 до 18,0 включ.) 0,8 (св. 18,0)	0,25 (от 1,25 включ.
Допустимое призматическое действие для линз линеек и насадок, дптр (от 0,25 включ. до 2,0 включ.) 0,25 (св. 2,0 до 5,0 включ.) 0,38 (св. 5,0 до 8,0 включ.) 0,5 (св. 8,0 до 12,0) 0,75 (св. 12,0)	0,12

## Преимущества

- Объективное определение задней вершинной рефракции глаза методом скиаскопии.
- Измерение с интервалом 0,5 дптр для высокой точности.
- Компактный и портативный комплект, удобный для работы в кабинете и в полевых условиях.

- Простое и надёжное использование без источника питания.
- Высокая точность измерений с допустимой погрешностью от 0,12 до 0,8 дптр в разных диапазонах.
- Надёжная конструкция линеек обеспечивает долговечность и удобство эксплуатации.
- Подходит для мобильных офтальмологических осмотров и выездных обследований пациентов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод Оптик
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039488.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039488.pdf</a>
Габариты, мм	370×42×12
Вес, кг	0.98
Страна производства	Беларусь

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.