

## Лабораторно-промышленные весы ViBRA FS-60K0.1G-i02

Платформенные весы



### Ваша цена

Розница  
**669 270 руб.\***

**\$9,135**

Оптовая цена  
**552 853 руб.**

**\$7,546**



Под заказ

\* ориентировочная цена на 10.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 60
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Лабораторно-промышленные весы ViBRA FS-60K0.1G-i02

Высокоточное взвешивание для любого производственного процесса.

Лабораторно-промышленные весы серии FS сочетают высокую точность с большой грузоподъемностью. Стальной ударопрочный корпус с классом пылевлагозащиты IP65 делает весы неприхотливыми и надёжными даже в жёстких условиях эксплуатации. Вы можете выбрать один из пяти вариантов платформы для взвешивания от Ø 140 до 800×600 мм, а весы с Max до 620 г могут комплектоваться одним из трёх вариантов ветрозащиты. Стандартно весы ViBRA серии FS оснащаются батарейным отсеком для автономной работы.

Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [66816-17](#).  
 Срок свидетельства: до 27.02.2022.

Функции:

- Процентное взвешивание.
- Суммирование.
- Режим компаратора.
- Режим дозатора.

Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жёстких условиях эксплуатации, а также легко очищать и мыть весы.

Уникальное предложение 300 кг x 1г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Max 620 г x d 0,001 г до 300 кг x d 1 г — решение любых технических задач на одних весах.

Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600×800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

2 варианта исполнения блока индикации

Весы могут быть оснащены одним из двух вариантов блока индикации:

- Стандартный с одним дисплеем.

- С дополнительными двумя дисплеями, отображающими больше информации.

Автономное питание

Весы серии FS могут питаться от сети через адаптер с разъёмом IP65 или от сухих батарей R14P.

## Преимущества

### Преимущества ViBRA FS-60K0.1G-i02

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ViBRA
Страна бренда	Япония
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010005479.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010005479.pdf</a>
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	60
Дискретность, г	0,1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	5
Калибровка	внешняя
Гиря	20 кг F1
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	380×530
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	380×657×804
Вес, кг	25.5
Страна производства	Япония

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.