

Лабораторные весы AnD DX-120

Аналитические и лабораторные весы

Арт. DX-120



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 122
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

<div class="content_row content_row-box--side-left-medium">

<div class="content_col">

<div class="content-area">

<h3>Лабораторные весы AnD DX-120</h3>

</div>

</div>

<div class="content_col">

<div class="content-area">

<p>Серия DX — лабораторные весы эконом-класса, внутренняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %; компаратор, режим взвешивания животных, 11 ед. измерения, USB и LAN (опция); аккумулятор (опция); противоскользящий бокс для всех моделей, функция статистических вычислений.</p>

<p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ); № 69497-17. Срок свидетельства: до 24.11.2022.</p>

<p> Основные функции</p>

<p>DX / DX-WP серия — простая эксплуатация и компактные размеры.</p>

<p>В основе весов новое поколение весовой ячейки — компактный супергибридный сенсор (SHS).</p>

<p>Результат в соответствии с международными нормами и стандартами:</p>

Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 — II высокий.

Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP).

<p>Удобство работы:</p>

Внутренняя калибровка в одно касание.

Функция времени и календаря.

Минимальное время стабилизации (до 1 сек.).

Площадь основания весов на 25% меньше серии GX.

<p>Особенности:</p>

В комплекте малый противоскользящий бокс.

Поддонный крюк для всех моделей.

Большой выбор опций.

Специальный режим статистических вычислений.

<p>Режим статистических вычислений:</p>

Суммарный вес (SUM).

Максимальное значение измерений (MAX).

Минимальное значение измерений (MIN).

Диапазон измерений, максимум-минимум (R).

Среднее значение (AVE).

Стандартное отклонение (SD).

Коэффициент вариации (CV).

 </div>
 </div>
 </div>

Преимущества

Преимущества AnD DX-120

- Простая эксплуатация и компактные размеры.
- Простая калибровка в одно касание.
- Занимаемая площадь на 25% меньше площади GX.
- Запатентованный A&D датчик нагрузки, который совмещает в себе достоинства двух технологий: восстановления магнитной силы и традиционную технологию тензометрического датчика. В мини-SHS тензометрическая составляющая замещена системой рычагов.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Вакуум-флуоресцентный дисплей. Такой тип дисплея позволяет считывать информацию под широким углом зрения.
- Весы оборудованы встроенной калибровочной гирей, что упрощает процедуры калибровки, настройки и обслуживания весов. В случае обнаружения изменения температуры окружающей среды, весы выполняют автоматическую самокалибровку.
- Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея NiMn (6В, 4Ач) со сроком службы при полной зарядке от 8 до 80 часов в зависимости от типа батареи.
- После подключения к сети весы включаются автоматически без нажатия клавиши ON/OFF.
- Автоматическое выключение – если сетевой адаптер подключен, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Весы имеют функцию компаратора. Данные взвешивания сравниваются с заданным диапазоном и выводятся на дисплей в виде одного из значков LO (мало) /OK (норма) /HI (больше). Режим применяется для порционного взвешивания.
- Режим взвешивания животных выбирается в таблице функций «HOLD». Весы удерживают среднее значение массы и замедляют скорость отклика, что позволяет без труда считывать информацию при нестабильном взвешивании.
- Локальная сеть предназначена для высокоскоростной передачи результатов взвешивания и организации производственных линий на базе нескольких весов. (Поставляется с программным обеспечением WinCT-plus на CD-ROM).
- Быстрый USB интерфейс, не требующий установки специальных драйверов, используется для передачи результатов взвешивания на компьютер.
- Соответствие нормам GLP – стандарт работы в лабораториях. Возможность получения информации об истории работы конкретной модели в стандартном формате. Распечатка содержит: ID номер весов, данные по калибровке, дату, время и серийный номер прибора. Данные могут быть выведены на печать с помощью принтера AD-8121 или ПК.
- Весы позволяют рассчитать и вывести на дисплей и/или внешнее устройство статистические данные: No (количество измерений в серии), SUM (суммарный вес), MAX (максимальное значение), MIN (минимальное значение), R (диапазон измерений, т. е. максимум-минимум), AVE (среднее значение), SD (стандартное отклонение), CV (коэффициент вариации).
- Весы рассчитывают и выводят на дисплей значение результата взвешивания в процентном выражении от значения стандартного веса, принятого за 100%. Данная функция используется для целевого или контрольного взвешивания.
- WinCT© – программный продукт A&D. Программа настолько проста в использовании, что не требует никакой специальной подготовки для загрузки данных с весов A&D в ПК. Данное ПО может использоваться с любыми весами A&D, оснащенными интерфейсом RS-232C.
- На днище весов расположен поддонный крюк. С его помощью можно взвешивать магнитные материалы, габаритные, но легкие объекты, производить гидростатическое взвешивание.
- При пересчете единицы массы автоматически срабатывает функция ACAI. Функция ACAI (автоматическое повышение точности счета) – непрерывный пересчет и уточнение значения средней массы одного предмета с целью достижения оптимальной точности счета даже для очень маленьких предметов.
- Функция часов и календаря добавляет время и дату измерения к итоговому счетным данным.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------|-------------|
| Артикул | DX-120 |
| Бренд | A&D |

| | |
|---|----------------|
| Страна бренда | Япония |
| Тип весов | лабораторные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 122 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,02 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 0,001 |
| Линейность, ± г | 0,002 |
| Калибровка | внутренняя |
| Гиря | F1, F2 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм | 130 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Габариты, мм | 193×262,5×84,5 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Южная Корея |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.