

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01-Ламинар-С-1,8 LORICA VIS-A-VIS

Ламинарные боксы с вертикальным потоком воздуха



Ваша цена

Розница
830 000 руб.

Оптовая цена
740 775 руб.

 **LAMSYSTEMS**
Управляемый воздух

Под заказ

НДС не облагается

- Класс бокса: ламинарный бокс
- Размеры бокса: напольный, на раме
- Есть встроенный УФ-облучатель: да
- Размеры рабочей камеры, мм: 1 730 × 710 × 645
- Максимально потребляемая мощность бокса, Вт: 1 000
- Особенности: можно работать вдвоём

Описание

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01 Ламинар-С-1,8 LORICA VIS-A-VIS

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01-Ламинар-С-1,8 LORICA VIS-A-VIS (КД 422.180, арт. 1R-D.002-18, класс II, тип A2) предназначен для оснащения рабочих мест медицинских, фармацевтических и научно-исследовательских лабораторий с высокими требованиями к чистоте воздуха.

Он предназначен для:

- одновременной работы двух операторов, находящихся друг напротив друга (конструкция VIS-À-VIS);
- создания беспылевой и абактериальной воздушной среды в рабочей зоне;
- защиты предметов, препаратов и материалов от внешнего и перекрёстного загрязнения;
- проведения манипуляций с препаратами и культурами микроорганизмов, не представляющих угрозы для здоровья оператора;
- контроля качества в фармацевтической и пищевой промышленности, приготовлении стерильных растворов и культуральных сред.

Бокс не обеспечивает защиту от токсичных химических веществ и радионуклидов. Работа с небольшим количеством таких веществ возможна только при подключении к системе активной вытяжной вентиляции (вытяжной зонт по дополнительному заказу).

Особенности

- Конструкция VIS-À-VIS позволяет двум операторам работать одновременно друг напротив друга.
- Механизм подъёма фронтального стекла с фиксацией в двух положениях облегчает дезобработку рабочей камеры и стекла.
- Наклон передней панели улучшает обзор и увеличивает полезную площадь столешницы.
- Все системы электроуправления расположены за пределами корпуса для лёгкости доступа.
- Система статической стабилизации воздуха AIS LS поддерживает постоянный баланс внутри рабочей зоны.
- Микропроцессорная система управления вентилятором SintelL-1 снижает энергопотребление, уровень шума и помех.
- Блок освещения вынесен за пределы рабочей камеры, не нарушая ламинарность потока воздуха.
- Панель управления с ЖК-дисплеем отображает режимы работы и таймер УФ-облучения.
- Корпус окрашен порошковой эмалью, стойкой к дезинфекции.
- Рабочая столешница из нержавеющей стали AISI 304.

Стандартное исполнение

Рабочая камера

- Два рабочих проёма для операторов.
- Наклонные лицевые поверхности бокса.

- Лицевые стекла распашные, закалённое стекло, механизм открывания с газовыми амортизаторами.
- Демпферы для предотвращения удара при закрытии стекол.
- Светодиодное освещение рабочей зоны.
- 4 розетки в рабочей камере (по 2 слева и справа).
- Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки.
- Столешница из нержавеющей стали AISI 304.

Блок УФ-облучения

- Расположен в верхней части рабочей камеры на лицевой стороне.

Система очистки воздуха

- Очистка воздуха через фильтр предварительной очистки G4 и приточный HEPA-фильтр H14.

Элементы системы управления

- Микропроцессорная электроавтоматика.
- Пульт управления кнопочный с ЖК-дисплеем.
- Датчики воздушных потоков.
- Индивидуальные предохранители на линии питания и розетки.
- Несъёмный кабель питания.

Элементы для проверки

- Штуцер отбора пробы воздуха для проверки целостности HEPA-фильтра под фильтром G4.

Подставка

- Рамочная с полкой для ног.
- Транспортировочные колёса для перемещения.
- Винтовые опоры для стационарной установки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры корпуса (Ш × Г × В без подставки / с подставкой)	1 800 × 740 × 1 097 / 1 752 мм
Мощность лампы УФ-облучения	30 Вт
Класс чистоты воздуха	5 ISO; ISO M (20; ≥ 5 мкм); LSAPC
Скорость нисходящего воздушного потока	средняя 0,4 ± 20 м/с; минимальная 0,25 ± 20 м/с; максимальная 0,5 ± 20 м/с
Направление потока воздуха	нисходящий однонаправленный (ламинарный)
Класс фильтра грубой очистки	G4
Класс HEPA-фильтра	H14

Преимущества

- Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.
- Создание беспылевой и абактериальной воздушной среды в рабочей зоне.
- Защита материала и оборудования от внешнего и перекрёстного загрязнения.
- Механизм подъёма фронтального стекла с фиксацией в двух положениях облегчает обработку рабочей камеры дезинфицирующими растворами.
- Наклон передней панели увеличивает обзор рабочей зоны и полезную площадь столешницы.
- Все системы электроуправления вынесены за пределы корпуса для лёгкости доступа и дезинфекции.
- Микропроцессорная система управления вентилятором SintelL-1 снижает энергопотребление и уровень шума.
- Система статической стабилизации воздуха AIS LS обеспечивает постоянный воздушный баланс в рабочей камере.
- Блок освещения вынесен за пределы рабочей камеры, не создаёт турбулентности воздушного потока.
- Панель управления с ЖК-дисплеем отображает режимы работы, включение систем и таймер УФ-обработки.
- Фильтры HEPA H14 закреплены с помощью пружин для полной герметичности на весь срок эксплуатации.
- Подставка с винтовыми и колёсными опорами обеспечивает стационарную фиксацию и удобное перемещение бокса.
- Встроенный штуцер для отбора проб воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 позволяет проверять целостность HEPA-фильтров.
- Два рабочих проёма для одновременной работы операторов, находящихся друг напротив друга.
- Демпферы для предотвращения удара при закрытии лицевых стёкол.
- Освещение рабочей камеры светодиодное.
- Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение).
- Индивидуальный предохранитель на блоки розеток, установленные в рабочей камере.
- Встроенный штуцер отбора пробы воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 для проверки целостности HEPA-фильтров.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ламинарные системы
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029808.pdf
Класс бокса	ламинарный бокс
Размеры бокса	напольный, на раме
Есть встроенный УФ-облучатель	да
Размеры рабочей камеры, мм	1 730 × 710 × 645
Размеры рабочей зоны, мм	1 730 × 710
Максимально потребляемая мощность бокса, Вт	1 000
Мощность, потребляемая боксом (без учёта нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт	390
Освещение рабочей зоны, лк	750
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с	0,25-0,5
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м³/ч	1 050–1 575
Уровень шума, дБ	55
Особенности	можно работать вдвоём
Габариты, мм	1 800 × 740 × 1 870
Вес, кг	215
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	до 1 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.