

Логгер данных температуры Testo 176 T3

USB-логгеры Арт. 0572 1763



- Измеряет: температуру
- Особенности: 4-канальный, без дисплея
- Диапазон измерения, °C: -200...+1000



Под заказ

Описание

Логгер данных температуры Testo 176-T3

Логгер данных температуры Testo 176-T3 оснащён четырьмя разъёмами для внешних зондов. Можно использовать термопары типов K, T и J, что позволяет применять логгер не только в лабораториях, но и в промышленных цехах.

Зонды нужно приобрести отдельно.

У логгера нет дисплея, а корпус выполнен из прочного пластика (уровень защиты IP 65).

Параметр

Термопара тип K (NiCr-Ni)

Термопара тип T (Cu-CuNi)

Термопара тип J (Fe-CuNi)

Диапазон измерений, °C

-200...+1000

-200...+400

-100...+750

Погрешность, °C

±1 % от изм. знач. (-200...-100,1 °C) ±1 цена деления
 ±0,3 °C (-100...+70 °C) ±1 цена деления
 ±0,5 % от изм. знач. (+70,1...+1000 °C) ±1 цена деления

±1 % от изм. знач. (-200...-100,1 °C) ±1 цена деления
 ±0,3 °C (-100...+70 °C) ±1 цена деления
 ±0,5 % от изм. знач. (+70,1...+400 °C) ±1 цена деления

±0,3 °C (-100...+70 °C) ±1 цена деления
 ±0,5 % от изм. знач. (+70,1...+750 °C) ±1 цена деления

Разрешение, °C

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

Большой объём памяти рассчитан на запись 2 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 1 секунды до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AA, батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на восемь лет работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1763
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Особенности	4-канальный, без дисплея
Диапазон измерения, °C	-200...+1000
Погрешность, °C	± 1 % от изм. знач. (-200...-100,1 °C) $\pm 0,1$; $\pm 0,3$ °C (-100...+70 °C) $\pm 0,1$; $\pm 0,5$ % от изм. знач. (+70,1...+1000 °C) $\pm 0,1$
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	103×63×33
Вес, кг	0.43

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.