

## Логгер данных температуры, влажности и давления Testo 176 P1

USB-логгеры    Арт. 0572 1767



- Измеряет: температуру, влажность, давление
- Особенности: 5-канальный, 2 внешних зонда
- Диапазон измерения, °C: -20...+70
- Диапазон измерения абс. давления, мбар: 600...1100
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100



Под заказ

### Описание

#### Логгер данных давления, температуры и влажности Testo 176 P1

Testo 176 P1 – это пятиканальный логгер данных давления, температуры и влажности с внутренним сенсором абсолютного давления и разъёмами для внешних зондов (NTC или ёмкостных сенсоров влажности).

Внешние зонды необходимо приобрести отдельно, в соответствии с индивидуальными требованиями.

У логгера большой дисплей, а корпус выполнен из пластика (уровень защиты IP 54).

Большой объём памяти рассчитан на запись 2 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 1 секунды до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AA, батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на восемь лет работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1767
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру, влажность, давление
Особенности	5-канальный, 2 внешних зонда
Диапазон измерения, °C	-20...+70
Погрешность, °C	

$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$  (-20 ... +70  $^{\circ}\text{C}$ )  $\pm 0,1$ ;  $\pm 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$  (в ост.

диапазоне)  $\pm 0,1$

<b>Разрешение, <math>^{\circ}\text{C}</math></b>	0,1
<b>Диапазон измерения абс. давления, мбар</b>	600...1100
<b>Погрешность измерения абс. давления, мбар</b>	$\pm 3$ мбар (0...+50 $^{\circ}\text{C}$ ) $\pm 1$ цена деления
<b>Разрешение измерения абс. давления, мбар</b>	0,1
<b>Диапазон измерения, % ОВ</b>	0...100
<b>Разрешение, % ОВ</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	103×63×33
<b>Вес, кг</b>	0.23

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.