

Медицинская центрифуга ELMi CM-6M (с ротором 6M)

Медицинские центрифуги

Арт. CM-6M



Ваша цена

Розница

88 900 руб.

Оптовая цена

83 700 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3500
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 100
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2300

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4617 от 31.05.2023

Описание

Центрифуга ELMi CM-6M с ротором 6M

Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга. Предназначена как для пробирок, так и для планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.

Поставляется с одним из трёх роторов



Ротор 6М

- Универсальный ротор на 12 адаптеров.
- Максимальный объем применяемых пробирок: 12 мл.
- Максимальный размер применяемых пробирок: Ø16,8×115 мм.
- Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин.
- Допускается применение 12 пробирок длиной 135 мм и 6 пробирок 150 мм, при загрузке ротора с интервалом в один адаптер.



Ротор 6М.05

- Отличие от ротора 6М в том, что в роторе 6М.05 пробирки не встают горизонтально и не будут соприкасаться с внутренней поверхностью центрифуги.
- В основном этот ротор предназначен для длинных пробирок Falcon, длиной 150 мм.
- Максимальный объем применяемых пробирок: 15 мл.
- Максимальные размеры применяемых пробирок: Ø16,8×140 мм.
- Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин.



Ротор 6М.06

- Максимальный объем применяемых пробирок: 50 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø30×135мм.
- Максимальный скорость центрифугирования: 3500 об/мин.

Преимущества

Преимущества ELMi CM-6M

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖКИ дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	CM-6M
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	3500
Шаг задания частоты вращения, об/мин	100

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	2300
Диапазон задания времени работы, мин	1-99
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	426×410×231
Вес, кг	12.8
Электропитание, В	240
Потребляемая мощность, Вт	2500
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.