

Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-250

Медицинские холодильники



Ваша цена

Розница
53 227 руб.

Оптовая цена
51 896 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<h3>Медицинский холодильник ПОЗИС ХЛ-250</h3>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<p>
```

ПОЗИС ХЛ-250 предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов при температуре +2 ... +15 °С в холодильной камере и при температуре -25 ... -10 °С в морозильной камере.

```
</p>
```

```
<p>
```

Холодильник оснащён стеклянной дверью в холодильной камере и металлической дверью в морозильной камере, каждая из которых закрывается на замок. Температура в камерах поддерживается автоматически, отображается на цифровом табло, при отклонении от заданной срабатывает сигнализация. Система принудительной циркуляции воздуха обеспечивает равномерное охлаждение, а отключение вентилятора при открытии дверей предотвращает перепады температуры. Для размещения фармакологических препаратов предусмотрены 2 пластиковых контейнера.

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<h4>Особенности</h4>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```
<ul>
```

```
<li>2 микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками;</li>
```

```
<li>Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере;</li>
```

```
<li>Двери с замками: стеклянная в холодильной камере, металлическая в морозильной;</li>
```

```
<li>Автоматическое поддержание температуры в камерах;</li>
```

```
<li>Сигнализация при отклонении температуры от заданной;</li>
```

```
<li>Отображение температуры на табло панели управления;</li>
```

```
<li>Отключение вентилятора при открывании двери;</li>
```

```
<li>Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.;</li>
```

```
<li>Теплоизоляция холодильника – пенополиуретан;</li>
```

```
<li>Роликовые опоры для перемещения холодильника.</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
```

```
<div class="content__col">
```

```
<div class="content-area">
```

```

<h4>Технические характеристики</h4>
</div>
</div>
<div class="content_col">
<div class="content-area">
<table>
<tr><th>Параметр</th><th>Значение</th></tr>

<tr><td>Система оттаивания &#40;холодильная / морозильная
камера&#41;</td><td>авто / ручная</td></tr>
<tr><td>Термокапта</td><td>наличие</td></tr>

<tr><td>Расход электроэнергии, кВт-ч/сутки, не более</td><td>1,91</td></tr>
<tr><td>Климатический класс</td><td>УХЛ 4.2</td></tr>
<tr><td>Степень защиты</td><td>IP20</td></tr>

<tr><td>Количество полок, шт.</td><td>3 &#40;2 металл, 1 стекло&#41;</td></tr>
<tr><td>Размеры внутренние холодильной камеры &#40;Ш × Г × В&#41;,</td><td>530 × 435 × 700</td></tr>
<tr><td>Размеры внутренние морозильной камеры &#40;Ш × Г × В&#41;,</td><td>480 × 430 × 545</td></tr>

<tr><td>Максимальная номинальная мощность &#40;холодильная / морозильная
камера&#41;,</td><td>Вт</td><td>140 / 120</td></tr>

<tr><td>Условия эксплуатации &#40;температура /
влажность&#41;</td><td>&#43;10 ... &#43;35 °C / 80 &#37;</td></tr>
<tr><td>Средний срок службы, лет</td><td>10</td></tr>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

Преимущества

- Температурный диапазон от +2 °C до +8 °C – обеспечивает оптимальные условия для хранения чувствительных к температуре препаратов.
- Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем – позволяет точно задавать и контролировать параметры охлаждения.
- Система аварийной сигнализации – информирует о превышении допустимых температурных значений или перебоях в электросети.
- Встроенные замки на холодильной и морозильной камерах – защищают содержимое от несанкционированного доступа.
- Высококачественная теплоизоляция – минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.
- Износостойкий корпус из нержавеющей стали – устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере – обеспечивает равномерное распределение температуры.
- Регулируемые полки – позволяют удобно размещать различные виды упаковок лекарств и контейнеров.
- Внутреннее освещение – обеспечивает хороший обзор содержимого даже в условиях слабого освещения.
- Автономное сохранение холода – поддерживает стабильную температуру на протяжении длительного времени при отключении питания.
- Отключение вентилятора при открывании двери – предотвращает излишний расход энергии и сохраняет холод внутри камеры.
- Пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт., упрощают организацию хранения.
- Простота эксплуатации и обслуживания – интуитивно понятное управление и легкий доступ ко всем внутренним компонентам.
- Роликовые опоры – облегчают перемещение холодильника при необходимости.
- Декоративная шторка и кронштейн (для модели с двумя стеклянными дверями) – защищают содержимое от инфракрасного излучения и повышают эстетический вид.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	POZIS

Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010011149.pdf
Тип холодильника	комбинированный
Температура в холодильнике, °С	+2...+15
Температура в морозильной камере, °С	-25...-10
Общий объём, л	250
Объём холодильной камеры, л	170
Объём морозильной камеры, л	80
Количество компрессоров, шт	2
Хладагент	R600a (озонобезопасный)
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	600 × 607/650 × 1 450
Вес, кг	68
Вес в упаковке, кг	71
Габариты в упаковке, мм	630 × 690 × 1 500
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	140/120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.