

Медицинский орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 85 242 руб. 81 660 руб.**



Под заказ



Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинский орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10

Орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10 — современное лабораторное устройство, предназначенное для перемешивания и взбалтывания биологических жидкостей и растворов в пробирках, колбах, чашках Петри и другой лабораторной посуде с плоским дном. Применяется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и других областях лабораторных исследований.

Шейкер оснащён цифровой системой управления оборотами и позволяет точно настраивать скорость вращения платформы от плавного до высокоинтенсивного перемешивания. Благодаря широкому диапазону скоростей устройство подходит как для работы с колбами, так и для пробирок. Минимальные габариты и бесшумная работа делают шейкер удобным для использования в любом лабораторном пространстве.

Особенности

- Цифровая система управления скоростью и временем работы.
- Световая индикация скорости и времени вращения платформы.
- Звуковая сигнализация окончания цикла.
- Энергонезависимая память для сохранения настроек.
- Магнитное крепление колб и лабораторной посуды различных форм и размеров.
- Бесшумная работа и компактные габариты.
- Простая и надёжная панель управления.

Режимы работы

- Орбитальное вращение платформы.
- Автореверс циклы из вращения по и против часовой стрелки.
- Возвратно-поступательный режим с регулируемым углом поворота.
- Вибрационный режим, имитирующий встряхивание.

Расширенные возможности программирования

- Создание до 4 различных фаз перемешивания.
- Настройка характера и продолжительности перемешивания для каждой фазы.
- Возможность комбинирования и зацикливания программ.

Технические характеристики

| Характеристика Значение | |
|----------------------------------|-----------------|
| Размер рабочей платформы (Д × Ш) | 235 × 355 мм |
| Амплитуда вращения платформы | 10 мм |
| Скорость вращения платформы | 10 - 500 об/мин |
| Дискретность установки скорости | 1 об/мин |



| Максимальный вес загрузки платформы 5 кг | | |
|--|--|--|
| Таймер обратного отсчёта | 1 минута – 99 часов | |
| Дискретность установки таймера | а 1 минута | |
| Тип движения платформы | орбитальное, с автореверсом, отключаемое | |
| Температура окружающей среды | ы от +10 до +45 °C | |

Преимущества

- Задание и отображение скорости и времени вращения платформы на световых индикаторах.
- Звуковая индикация окончания времени вращения.
- Энергонезависимая память, сохраняющая установленные параметры скорости и времени вращения.
 Минимальные размеры, экономящие рабочее место.
- Крепление колб с помощью магнитных упоров, позволяющее устанавливать любую лабораторную посуду различных форм и габаритов.
- Бесшумный в работе, имеет минимальные габариты, удобную и простую панель управления.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|-----------------------|
| Бренд | ELMI |
| Страна бренда | Латвия |
| Габариты, мм | 360 × 280 × 100 |
| Вес, кг | 6.3 |
| Электропитание, В | 220, через адаптер 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 24 |
| Страна производства | Латвия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.