

Медицинский смотровой светильник Armed AR-FS LED

Медицинские светильники



Ваша цена

Розница
18 043 руб.

Оптовая цена
17 882 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский смотровой светильник Armed AR-FS LED

Медицинский смотровой светильник Armed AR-FS LED – передвижной напольный светодиодный светильник, предназначенный для локального освещения рабочего поля при проведении осмотров, диагностических процедур и различных медицинских манипуляций. Светильник формирует яркий равномерный световой поток без выраженного искажения цветопередачи, что способствует комфортной визуализации исследуемой области.

В качестве источника света используются современные светодиоды с цветовой температурой 6 000 К. Светодиодная технология обеспечивает высокую освещённость при низком энергопотреблении и длительном сроке службы. Освещённость достигает 42 000 лк, а выход на рабочий режим занимает не более 5 секунд.

Конструкция светильника предусматривает установку блока освещения на гибкой стойке с возможностью регулировки положения купола и высоты размещения. Управление осуществляется механическими регуляторами, расположенными непосредственно на блоке освещения, что позволяет быстро изменять яркость света и настраивать параметры рабочего поля под конкретные задачи.

Передвижное исполнение и основание на пяти колёсных опорах обеспечивают удобное перемещение оборудования между кабинетами и рабочими зонами. Два колеса оснащены фиксаторами для устойчивого размещения во время эксплуатации.

Особенности

- Передвижное напольное исполнение.
- Светодиодный источник освещения.
- Яркое и равномерное освещение без выраженного искажения цветов.
- Регулировка освещённости.
- Регулировка диаметра рабочего светового поля.
- Гибкая конструкция для изменения положения купола в нескольких плоскостях.
- Регулировка высоты купола освещения.
- Механические органы управления на блоке освещения.
- Основание на пяти манёвренных колёсах.
- Два колеса с фиксаторами положения.
- Удобная ручка для перемещения.
- Продолжительный режим эксплуатации.
- Низкое энергопотребление.
- Длинный сетевой кабель для работы на расстоянии до 2,9 м от розетки.
- Возможность фиксации излишков кабеля на штативе.
- В комплект входят запасные светодиоды и ключ для сборки.

Показания к применению

- Оснащение смотровых кабинетов.
- Освещение рабочего поля при диагностических процедурах.
- Проведение медицинских осмотров.
- Использование в процедурных кабинетах.
- Локальное освещение во время медицинских манипуляций.

Комплект поставки

- Блок освещения.
- Штатив с основанием.
- Колёсные опоры.
- Ручка для перемещения.
- Запасные светодиоды – 2 шт.
- Ключ для сборки.
- Комплект документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Передвижной
Источник света	Светодиодный
Количество куполов	1
Освещённость	42 000 лк
Диаметр светового поля	не более 100–130 мм
Рабочее расстояние	500 мм
Цветовая температура	6 000 К
Регулировка освещённости	Да
Регулировка высоты купола освещения	Да
Диаметр блока освещения	65 мм
Время выхода на рабочий режим	5 сек
Режим работы	Продолжительный
Срок службы	10 лет

Преимущества

- Современное светодиодное освещение с ярким и равномерным световым потоком.
- Освещение с цветовой температурой 6 000 К для комфортной визуализации рабочего поля.
- Высокая освещённость до 42 000 лк.
- Регулировка яркости освещения под требования конкретной процедуры.
- Настройка диаметра рабочего светового поля.
- Гибкая конструкция стойки для позиционирования блока освещения в нескольких плоскостях.
- Регулировка высоты размещения купола освещения.
- Механические органы управления расположены непосредственно на блоке освещения.
- Передвижная конструкция обеспечивает быстрое перемещение между рабочими зонами.
- Пять манёвренных колёс обеспечивают устойчивость и удобство эксплуатации.
- Два колеса оснащены фиксаторами для надёжной установки во время работы.
- Длинный кабель питания позволяет использовать светильник на расстоянии до 2,9 м от розетки.
- Предусмотрено удобное размещение излишков сетевого кабеля на штативе.
- Экономичное энергопотребление при высокой эффективности освещения.
- Продолжительный режим работы без необходимости частых перерывов.
- Быстрый выход на рабочий режим за 5 секунд.
- Длительный срок службы светодиодного источника освещения.
- В комплект входят два запасных светодиода.
- Комплектуется ключом для удобной сборки оборудования.
- Срок службы светильника составляет 10 лет.
- Безопасность и качество подтверждены регистрацией медицинского изделия.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040021.pdf

Вес, кг	4.8
Вес в упаковке, кг	7
Габариты в упаковке, мм	870×570×170
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.