

Бытовой настольный аквадистиллятор Stegler BL 9803 со стеклянным водосборником

Дистилляторы



Ваша цена

Розница

13 028 руб.

Оптовая цена

12 507 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Настольный аквадистиллятор Stegler BL 9803 со стеклянным водосборником

Stegler BL 9803 — компактный настольный аквадистиллятор, предназначенный для получения дистиллированной воды в домашних условиях, а также для небольших лабораторий, аптек и отделений больниц. Устройство обеспечивает высокое качество дистиллята, простоту эксплуатации и безопасность при работе.

Аквадистиллятор оснащён стеклянным водосборником и пластиковым корпусом. Вода проходит дополнительную очистку через угольный фильтр, который необходимо менять каждые 3–5 месяцев в зависимости от частоты использования. Устройство работает автономно, без необходимости подключения к системе водоснабжения и заземления.

Stegler BL 9803 прост в эксплуатации: налейте воду, закройте крышку, нажмите кнопку «ВКЛ», и аппарат автоматически отключится по окончании цикла при достижении минимального уровня воды. После остывания возможен повторный запуск. Благодаря компактным размерам и привлекательному дизайну устройство удобно размещать на рабочем столе и при необходимости убирать в шкаф.

Особенности

- Компактные размеры и удобство размещения на столе.
- Автономная работа без подключения к водопроводу и заземлению.
- Стеклянный водосборник и пластиковый корпус.
- Простота эксплуатации, не требует обучения.
- Встроенная защита от перегрева с автоотключением при температуре выше 160 °С.
- Производительность около 1 л/ч с технологическими потерями воды не более 20 %.
- Дополнительная очистка воды через угольный фильтр.
- Привлекательный дизайн, удобство хранения и переноски.

Комплектация

- Сам дистиллятор.
- Стеклянная ёмкость для сбора дистиллированной воды.
- Колпачок на горло ёмкости для сбора дистиллированной воды.
- Крышка на горло ёмкости.
- Угольный фильтр-картридж.
- Резиновый уплотнитель, установленный в крышке корпуса.
- Чистящее средство.
- Провод электропитания.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Корпус	Пластиковый
Водосборник	Стеклянный
Максимальный объём воды до отметки FULL	3,7 л
Объём полученного дистиллята за один цикл	Не менее 3 л

Производительность	Около 1 л/ч
Технологические потери воды	Не более 20 %
Защита от перегрева	Автоотключение при температуре нагрева выше 160 °C

Преимущества

- Не требует специального подключения (в отличие от дистилляторов, которые необходимо подключать к системе водоснабжения, электричества и заземления).
- Легко умещается на столе и быстро может быть убран в шкаф.
- Имеет привлекательный внешний вид.
- Прост в эксплуатации, не требует обучения.
- Надёжен в работе, имеет гарантии и доступную цену.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029681.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029681.pdf
Габариты, мм	200 × 270 × 390
Вес, кг	3.8
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.