

## Облучатель-рециркулятор Armed 2-115 П

Бактерицидные облучатели закрытого типа    Арт. 1704801



- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2020/9629 от 13.05.2022**

### Описание

#### Облучатель-рециркулятор Armed 2-115 П

Рециркулятор Armed 2-115 П применяется в помещениях для обеззараживания воздуха. Это отличное решение для защиты себя и близких, коллег и друзей от гриппа, ОРВИ и прочих респираторных вирусов и болезней.

Его можно использовать в медицинских учреждениях, дома или в офисе. . Облучатель можно устанавливать на стену и на металлическую вертикальную стойку, которая позволяет с лёгкостью перемещать прибор (приобретается отдельно).

Корпус рециркулятора выполнен из прочного пластика. Оснащён таймером с механическим заводом для установки времени отключения.

Рециркулятор оснащён двумя УФ-лампами с цоколем G13 мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 8000 часов. Производительность облучателя – 60 м<sup>3</sup>/ч.

### Преимущества

#### Преимущества рециркулятора Armed 2-115 П

- Бесшумен в работе.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- На лицевой панели предусмотрен удобный таймер установки времени работы.
- Наружные поверхности выполнены из ударопрочного ABS-пластика.
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену или подставку.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1704801
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2

Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	60
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup>	15-20
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с таймером
Габариты, мм	720×110×175
Вес, кг	2.6
Потребляемая мощность, Вт	38
Страна производства	Китай

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.