

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-1х15

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
3 251 руб.

Оптовая цена
3 105 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 17
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-1×15

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Элид Азов ОБРН-1×15 предназначен для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, детских и спортивных помещениях, парикмахерских, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетах, административных и промышленных помещениях, цехах пищевой промышленности, овощехранилищах, животноводческих и птицефабричных комплексах, а также жилых и других помещениях в присутствии людей и животных.

Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе его прохождения через полость рециркулятора. Облучатель эффективно снижает концентрацию микроорганизмов в воздухе, обеспечивая безопасную атмосферу для персонала и посетителей.

ОБРН-1×15 поставляется без лампы и стартера. Для работы необходимо приобрести 1 бактерицидную лампу 15 Вт и 1 стартер, предпочтительно фирмы Philips.

Особенности

- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием для антикоррозийной защиты.
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Высокая производительность при низком энергопотреблении.
- Быстрый выход в рабочий режим, не более 1 минуты.
- Низкий уровень шума, не более 40 дБ.
- Работа в присутствии людей и животных.
- Длительный срок эксплуатации, до 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество бактерицидных ламп	1
Лампа бактерицидная TUV-15W (UV-C) Philips бактерицидный поток 4,6 Фбк Вт	Срок службы 9000 ч, мощность 15 Вт,
Производительность при 99 % эффективности	30 м ³ /ч ±10 %
Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку (11,3 м ³); II категория: 99 % (17 м ³);	I категория: 99,9 %

III категория: 95 % (26 м³);	
IV категория: 90 % (33,5 м³);	
V категория: 85 % (42 м³)	
Стартер	S2 (127 В)
Время выхода в рабочий режим	1 мин
Уровень шума	не более 40 дБ
Класс электробезопасности и защита	Класс I, тип B
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Длина сетевого шнура	не менее 1600 мм
Время непрерывной работы	8 ч
Срок эксплуатации	5 лет

Преимущества

Рециркулятор Элид Азов ОБРН-1×15 обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным и безопасным устройством для обеззараживания воздуха в помещениях с присутствием людей и животных:

- Эффективное обеззараживание воздуха – снижает концентрацию микроорганизмов до безопасного уровня.
- Работа в присутствии людей и животных – безопасен для персонала, детей и домашних питомцев.
- Компактный и эргономичный корпус – удобен для настенного размещения в помещениях любого размера.
- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием – антикоррозийная защита и долговечность.
- Низкое энергопотребление – экономичен в эксплуатации при высокой производительности.
- Быстрый выход в рабочий режим – менее 1 минуты для начала эффективной работы.
- Низкий уровень шума – не более 40 дБ, комфортное использование в помещениях.
- Длительный срок эксплуатации – до 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.
- Простота обслуживания – лёгкая замена лампы и стартера без специализированного инструмента.
- Совместимость с лампами Philips TUV-15W – надёжное и качественное ультрафиолетовое излучение.

Обеспечивает безопасный, чистый и комфортный воздух, повышая уровень гигиены и защищая здоровье людей в различных помещениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028009.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	4,6
Производительность, м³/ч	17
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	10-12
Способ крепления	на стену

Срок службы УФ-ламп, часов	8 000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	602 × 124 × 114
Вес, кг	2.8
Габариты в упаковке, мм	615 × 171 × 120
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.