

## Облучатель-рециркулятор Элид ОБРН-2х15 Азов

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Арт. 3671



### Ваша цена

Розница

**4 102 руб.**

Оптовая цена

**4 034 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 34
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 10-12
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Акция

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/05399 от 06.06.2024**

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Элид ОБРН-2×15 Азов

Бактерицидный настенный УФ-рециркулятор «ОБРН-2×15 Азов» предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в присутствии людей и животных.

Источник излучения — две ультрафиолетовые лампы Philips мощность по 15 Вт.

Производительность «ОБРН-2×15 Азов»

Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку

Производительность м<sup>3</sup>/ч с лампами TUV Philips

99,9 % (операционные, палаты родильных домов)

22,5

99 % (перевязочные палаты реанимационных отделений)

34

95 % (палаты больниц, кабинеты поликлиник)

52

90 % (общественные помещения)

85 % (складские помещения)

83

## Преимущества

### Преимущества рециркулятора «ОБРН-2×15 Азов»

- Минималистичный дизайн.
- Оптимальное соотношение «цена-качество».
- Срок работы ламп – 8000 часов.

## Характеристики

| Параметр:  | Показатель: |
|--|-------------|
| Артикул  | 3671        |
| Бренд  | Элид        |
| Страна бренда  | Россия      |
| Количество УФ-ламп, шт.                                    | 2           |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                                | 15          |
| Бактерицидный поток, Вт                                    | 9,2         |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч                      | 34          |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup> | 10-12       |
| Способ крепления   | на стену    |
| Срок службы УФ-ламп, часов                                 | 8000        |
| Лампы входят в комплект                                    | да, входят  |
| Вес, кг  | 4           |
| Электропитание, В  | 220±22      |
| Потребляемая мощность, Вт                                  | 60          |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.