

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2х15

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница Оптовая цена 4 012 руб. 3 835 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 34
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м 2 : 10-12
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

Акция

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2×15

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2×15 — настенный бактерицидный прибор для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, детских садах и школах, спортивных и фитнес-центрах, парикмахерских, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетах, административных и промышленных помещениях, цехах пищевой промышленности, овощехранилищах, животноводческих и птицефабричных комплексах, жилых и других помещениях с присутствием людей и животных.

Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе его прохождения через полость рециркулятора. Прибор эффективно снижает концентрацию микроорганизмов в воздухе, обеспечивая безопасную атмосферу для персонала, посетителей и жителей помещения.

Облучатель поставляется без ламп и стартеров. Для работы необходимо приобрести 2 бактерицидные лампы по 15 Вт и 2 стартера, предпочтительно фирмы Philips.

Особенности

- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием для антикоррозийной защиты.
- Компактный и эргономичный дизайн с улучшенной эстетикой.
 Высокая производительность при низком энергопотреблении.
- Работа с двумя бактерицидными лампами по 15 Вт каждая.
- Работа с двумя бактерицидными лампами по 15 вт каждая.
 Поставка без ламп и стартера; совместимость с Philips и аналогами.
- Быстрый выход в рабочий режим, не более 1 мин.
- Низкий уровень шума, не более 40 дБ.
- Длительный срок эксплуатации, до 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Количество бактерицидных ламп		2

Лампа бактерицидная TUV-15W (UV-C) Philips

Срок службы 9 000 ч, мощность 15 Вт,



бактерицидный поток 4,6 Фбк Вт	
Производительность при 99 % эффективности 5	50 m³/4 ±10 %
Бактерицидная эффективность по золотистому стафил	пококку І категория: 99,9 %
(22,5 m³); II категория: 99 % (34 m³);	
II категория: 95 % (54 III), III категория: 95 % (52 m³);	
III категория. 93 % (32 III); IV категория: 90 % (67 m³);	
V категория: 90 % (07 III), V категория: 85 % (83 m³)	
v категория. 65 % (65 III)	
Стартер S2 (127 B)	
Время выхода в рабочий режим 1 мин	
Уровень шума не более 40 дБ	
Класс электробезопасности и защита Класс I, ти	п В
Климатическое исполнение УХЛ 4.2	
Длина сетевого шнура не менее 1600 мм	
Время непрерывной работы 8 ч	
Срок эксплуатации 5 лет	

Преимущества

Рециркулятор ЭЛИД A3OB ОБРН-2×15 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасного и эффективного обеззараживания воздуха в различных помещениях:

- Высокая бактерицидная эффективность уничтожает до 99 % микроорганизмов, включая золотистый стафилококк.
- Работа в присутствии людей и животных обеспечивает безопасное использование в медицинских и общественных помещениях.
- Компактность и эргономичный настенный корпус экономия пространства и удобство размещения.
- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием повышенная антикоррозийная стойкость и долговечность.
- ullet Низкий уровень шума не более 40 дБ, комфортная эксплуатация в помещениях.
- Быстрый выход в рабочий режим не более 1 мин.
- Возможность замены ламп и стартеров совместимость с Philips и аналогичными комплектующими.
- Длительный срок эксплуатации до 5 лет при правильной эксплуатации.
- Энергоэффективность потребляемая мощность не более 50 ВА.
- Подходит для широкого спектра помещений лечебные учреждения, детские сады и школы, офисные и административные здания, промышленные и пищевые цеха, жилые помещения.

Обеспечивает эффективное и безопасное обеззараживание воздуха, повышает уровень санитарной безопасности и создаёт комфортные условия для персонала и посетителей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	9,2
Производительность, м³/ч	34
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м),	
M ²	10-12



Способ крепления	на стену
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	635 × 144 × 146
Вес, кг	4
Габариты в упаковке, мм	655 × 165 × 146
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.