

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2х15

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
4 413 руб.

Оптовая цена
4 219 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 34
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 10-12
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2х15

Облучатель-рециркулятор Элид Азов ОБРН-2х15 — настенный бактерицидный прибор для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, детских садах и школах, спортивных и фитнес-центрах, парикмахерских, салонах красоты, маникюрных и педикюрных кабинетах, административных и промышленных помещениях, цехах пищевой промышленности, овощехранилищах, животноводческих и птицефабричных комплексах, жилых и других помещениях с присутствием людей и животных.

Принцип работы облучателя основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе его прохождения через полость рециркулятора. Прибор эффективно снижает концентрацию микроорганизмов в воздухе, обеспечивая безопасную атмосферу для персонала, посетителей и жителей помещения.

Облучатель поставляется без ламп и starters. Для работы необходимо приобрести 2 бактерицидные лампы по 15 Вт и 2 стартера, предпочтительно фирмы Philips.

Особенности

- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием для антикоррозийной защиты.
- Компактный и эргономичный дизайн с улучшенной эстетикой.
- Высокая производительность при низком энергопотреблении.
- Работа с двумя бактерицидными лампами по 15 Вт каждая.
- Поставка без ламп и стартера; совместимость с Philips и аналогами.
- Быстрый выход в рабочий режим, не более 1 мин.
- Низкий уровень шума, не более 40 дБ.
- Длительный срок эксплуатации, до 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество бактерицидных ламп	2
Лампа бактерицидная TUV-15W (UV-C) Philips бактерицидный поток 4,6 Фбк Вт	Срок службы 9 000 ч, мощность 15 Вт,
Производительность при 99 % эффективности	50 м ³ /ч ±10 %
Бактерицидная эффективность по золотистому стафилококку (22,5 м ³);	I категория: 99,9 %

II категория: 99 % (34 м³);
 III категория: 95 % (52 м³);
 IV категория: 90 % (67 м³);
 V категория: 85 % (83 м³)

Стартер	S2 (127 В)
Время выхода в рабочий режим	1 мин
Уровень шума	не более 40 дБ
Класс электробезопасности и защита	Класс I, тип B
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Длина сетевого шнура	не менее 1600 мм
Время непрерывной работы	8 ч
Срок эксплуатации	5 лет

Преимущества

Рециркулятор ЭЛИД АЗОВ ОБРН-2×15 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасного и эффективного обеззараживания воздуха в различных помещениях:

- Высокая бактерицидная эффективность – уничтожает до 99 % микроорганизмов, включая золотистый стафилококк.
- Работа в присутствии людей и животных – обеспечивает безопасное использование в медицинских и общественных помещениях.
- Компактность и эргономичный настенный корпус – экономия пространства и удобство размещения.
- Корпус из алюминиевого сплава с порошковым покрытием – повышенная антикоррозийная стойкость и долговечность.
- Низкий уровень шума – не более 40 дБ, комфортная эксплуатация в помещениях.
- Быстрый выход в рабочий режим – не более 1 мин.
- Возможность замены ламп и стартеров – совместимость с Philips и аналогичными комплектующими.
- Длительный срок эксплуатации – до 5 лет при правильной эксплуатации.
- Энергоэффективность – потребляемая мощность не более 50 ВА.
- Подходит для широкого спектра помещений – лечебные учреждения, детские сады и школы, офисные и административные здания, промышленные и пищевые цеха, жилые помещения.

Обеспечивает эффективное и безопасное обеззараживание воздуха, повышает уровень санитарной безопасности и создаёт комфортные условия для персонала и посетителей.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Элид
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024157.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидный поток, Вт	9,2
Производительность, м³/ч	34
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	10-12
Способ крепления	на стену

Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	635 × 144 × 146
Вес, кг	4
Габариты в упаковке, мм	655 × 165 × 146
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.