

## Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-13

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**16 800 руб.**

Оптовая цена  
**15 900 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

## Описание

### Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-13

КРОНТ Дезар-13 — облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный закрытого типа, предназначенный для обеззараживания воздуха в помещениях II–V категории (класс Б, В, Г) в медицинских и образовательных организациях, социальных учреждениях, производственных и общественных помещениях, в помещениях общественного питания и иных помещениях в присутствии или в отсутствие людей.

Источник излучения — бактерицидные безозоновые ультрафиолетовые лампы 16 Вт (3 шт.). Колбы ламп имеют специальное покрытие, задерживающее излучение короче 200 нм и предотвращающее образование озона, что повышает безопасность использования и увеличивает срок службы ламп до 10 800 ч. Световая сигнализация оповещает о выходе из строя источников излучения, цифровой счётчик фиксирует отработанное время ламп с возможностью обнуления при их замене.

Рециркулятор оснащён фильтровальным блоком, устанавливаемым на корпус посредством упругих фиксаторов-защёлок; блок состоит из защитной решётки, сменного фильтра и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя, позволяет заменять фильтр без снятия рециркулятора со стены и без применения инструмента. Корпус выполнен из ударопрочного химически стойкого АБС-пластика, допускающего санитарную обработку разрешёнными дезинфицирующими средствами.

### Особенности

- Исполнение на опоре, компактный корпус для удобного размещения в интерьере.
- Безозоновая бактерицидная УФ-лампа (3 × 16 Вт) с покрытием колб для предотвращения образования озона.
- Цифровой счётчик отработанного времени ламп с обнулением при замене.
- Фильтровальный блок с возможностью замены фильтра без снятия рециркулятора и без применения инструмента.
- Сменный воздушный фильтр класса G4 и угольный фильтр класса G2 (для поглощения органических веществ и запахов).
- 100 % предотвращение выхода УФ-излучения конструкцией корпуса (светозащитные лабиринтные экраны).
- Корпус из ударопрочного химически стойкого АБС-пластика, допускающий санитарную обработку.
- Низкий уровень шума и экономичное энергопотребление.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Категория помещений (класс чистоты)	II – V (класс Б, В, Г)
Исполнение	На опоре
Эффективность обеззараживания	99,0 %
Производительность	80 ± 8 м³/час
Источник излучения	Бактерицидная безозоновая УФ-лампа, 3 × 16 Вт

Напряжение питающей сети	230 ± 10 % В
Потребляемая мощность	не более 60 ВА
Звуковая мощность (уровень шума)	не более 40 дБА
Вентиляторы	3 шт.
Срок службы изделия	5 лет
Гарантийный срок	2 года

## Преимущества

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-13 обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным, безопасным и удобным решением для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения:

- Закрытый тип конструкции — обеспечивает полную безопасность при работе в присутствии людей.
- Безозоновые УФ-лампы с защитным покрытием — предотвращают образование озона и повышают безопасность эксплуатации.
- Высокая эффективность обеззараживания — до 99 % устранения воздушно-капельных инфекций.
- Длительный ресурс работы ламп — до 9 000 ч без потери мощности излучения.
- Цифровой счётчик времени работы ламп — контроль ресурса и удобство обслуживания.
- Фильтровальный блок с заменой фильтра без инструмента — быстрое и удобное обслуживание.
- Использование фильтров G4 и угольного фильтра G2 — дополнительно очищают воздух от пыли, органических веществ и запахов.
- Компактный корпус из ударопрочного АБС-пластика — устойчив к дезинфицирующим средствам и механическим воздействиям.
- Низкий уровень шума — комфортное использование в медицинских и общественных помещениях.
- Экономичное энергопотребление — не более 60 ВА при производительности 80 ± 8 м<sup>3</sup>/ч.
- 100 % защита от выхода УФ-излучения — благодаря лабиринтному светозащитным экранам.
- Простота установки и мобильность — исполнение на опоре позволяет легко размещать прибор в интерьере.
- Длительный срок службы изделия — до 5 лет при сохранении эффективности.

КРОНТ Дезар-13 является надёжным решением для медицинских учреждений, образовательных и социальных организаций, а также для общественных помещений, обеспечивая высокий уровень безопасности и качества обеззараживания воздуха.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026215.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026215.pdf</a>
<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	3
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	16
<b>Способ крепления</b>	на подставку
<b>Срок службы УФ-ламп, часов</b>	10 800
<b>Лампы входят в комплект</b>	да, входят
<b>Габариты, мм</b>	760 × 365 × 335
<b>Вес, кг</b>	0
<b>Электропитание, В</b>	220

Потребляемая мощность, Вт	60
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.