

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-200п

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
32 000 руб.

Оптовая цена
30 300 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 4
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м³/ч: 180 ±20
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

Описание

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар–200п

КРОНТ Дезар–200п – ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха передвижного исполнения. Предназначен для экстренного обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещениях I – V категорий (классы А, Б, В, Г). Обеспечивает наивысшую степень дезинфекции – до 99,9 % по золотистому стафилококку и микобактерии туберкулёза.

В качестве источников излучения используются 4 безозоновые бактерицидные УФ-лампы мощностью 25 Вт каждая. Специальное покрытие колб предотвращает образование озона и увеличивает срок службы ламп до 10 800 ч. Встроенный электронный счётчик с цифровым индикатором фиксирует наработку ламп и обнуляется при их замене.

Фильтровальный блок легко снимается и устанавливается без применения инструментов, доступен для обработки дезинфицирующими средствами. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика, устойчивого к любым разрешённым в РФ дезсредствам. Передвижная опора с колёсами обеспечивает удобство перемещения прибора по помещению.

КРОНТ Дезар–200п эффективно уничтожает бактерии, вирусы, грибки, споры и органические соединения, а также очищает воздух от запахов и табачного дыма.

Особенности

- Передвижное исполнение для удобства эксплуатации.
- Работа в присутствии людей, полная безопасность благодаря закрытому типу корпуса.
- 4 безозоновые бактерицидные лампы по 25 Вт.
- Светозащитные перегородки, исключающие выход УФ-излучения.
- Электронный счётчик с цифровым индикатором наработки ламп.
- Сменные воздушные фильтры (G4 и угольный G2).
- Низкий уровень шума – не более 70 дБА.
- Прочный корпус из ударостойкого полимера (АБС-пластик).
- Срок службы ламп – до 10 800 ч, прибора – до 5 лет.
- Устойчивость к санитарной обработке любыми разрешёнными средствами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Передвижное
Категория помещений	I – V (классы А, Б, В, Г)
Эффективность обеззараживания	99,9 %
Производительность	180 ± 20 м ³ /ч
Количество ламп	4 шт. по 25 Вт
Количество вентиляторов	3 шт.

Уровень шума	не более 70 дБА
Длина сетевого шнура	5 ± 0,5 м
Степень защиты корпуса	IP20
Срок службы	5 лет
Гарантия	2 года

Преимущества

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-200п обладает множеством преимуществ, которые делают его надёжным и эффективным средством для безопасного обеззараживания воздуха в присутствии людей:

- Высокая эффективность обеззараживания – устраняет до 99,9 % бактерий, вирусов и грибов.
- Работа в присутствии людей – полностью безопасен благодаря закрытому типу корпуса.
- 4 безозоновые УФ-лампы с ресурсом до 10 800 ч – длительный срок службы и стабильное излучение.
- Электронный счётчик времени работы ламп с цифровым индикатором – удобный контроль ресурса.
- Фильтрация воздуха с использованием сменных фильтров (G4 и угольный G2) – дополнительная очистка от пыли, органики и запахов.
- Производительность до 180 ± 20 м³/ч – подходит для помещений различного назначения.
- Передвижное исполнение на колёсах – лёгкое перемещение прибора между помещениями.
- Прочный корпус из ударопрочного АБС-пластика – устойчив к дезинфицирующим средствам и механическим воздействиям.
- Низкий уровень шума – не более 70 дБА, комфортная эксплуатация.
- Экономичное энергопотребление – не более 200 ВА.
- Срок службы прибора – до 5 лет, гарантия производителя – 2 года.

КРОНТ Дезар-200п является оптимальным решением для медицинских учреждений, образовательных организаций, офисов и общественных помещений, обеспечивая стабильную защиту от воздушно-капельных инфекций.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022211.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	4
Мощность одной УФ-лампы, Вт	25
Производительность, м³/ч	180 ± 20
Способ крепления	на подставку
Уровень шума, дБ	не более 70
Срок службы УФ-ламп, часов	10 800
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	1 130 × 370 × 580
Вес, кг	11
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт	не более 200
---------------------------	--------------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.