

## Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2п

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**12 700 руб.**

Оптовая цена  
**12 050 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

## Описание

### Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2п

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2п предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещениях III–V категории (класс В, Г) – палатах, кабинетах, приёмных и других помещениях лечебно-профилактических учреждений. Также рекомендован для предприятий сферы обслуживания и службы быта.

Прибор эффективно уничтожает микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. Использует две бактерицидные безозоновые УФ-лампы мощностью 16 Вт каждая, срок службы которых достигает 9 000 часов. Конструкция полностью исключает выход УФ-излучения наружу, что делает эксплуатацию безопасной для людей.

Корпус выполнен из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающего обработку любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами. Передвижное исполнение позволяет удобно перемещать устройство между помещениями. Световая индикация оповещает о выходе из строя ламп, цифровой счётчик фиксирует отработанное время.

### Особенности

- Эффективность обеззараживания воздуха – до 95 %.
- Абсолютная безопасность при работе в присутствии людей (без озона и прямого УФ-излучения).
- Две бактерицидные лампы мощностью 16 Вт с ресурсом 9 000 ч.
- Фильтровальный блок со сменными воздушными фильтрами, доступный для дезинфекции.
- Три встроенных вентилятора для равномерной циркуляции воздуха.
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика, устойчивого к химическим средствам.
- Передвижное исполнение с фиксируемыми колёсами для удобного перемещения.
- Цифровой счётчик наработки ламп с обнулением при замене.
- Снижение запахов и удаление табачного дыма.

### Технические характеристики

Категория помещений	III–V (класс В, Г)
Исполнение	Передвижное
Эффективность обеззараживания	95 %
Производительность	60 ± 10 м <sup>3</sup> /ч
Источник излучения	2 × 16 Вт, бактерицидные безозоновые УФ-лампы
Срок службы ламп	9 000 ч
Вентиляторы	3 шт.
Срок службы	5 лет
Гарантия	2 года

## Преимущества

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2п обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и безопасным средством для обеззараживания воздуха в лечебных и общественных помещениях:

- Высокая эффективность обеззараживания — уничтожает до 95 % микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы.
- Абсолютная безопасность при работе в присутствии людей — конструкция полностью исключает выход УФ-излучения и образование озона.
- Длительный срок службы ламп — ресурс каждой составляет до 9 000 ч.
- Световая индикация и цифровой счётчик времени работы — удобный контроль состояния ламп.
- Фильтровальный блок со сменными фильтрами — лёгкая замена без использования инструмента и возможность обработки дезсредствами.
- Три вентилятора обеспечивают равномерную циркуляцию воздуха и быстрое обеззараживание помещения.
- Компактные размеры и передвижное исполнение — удобное размещение и перемещение между кабинетами.
- Ударопрочный химически стойкий корпус — допускает обработку любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Снижение неприятных запахов и удаление табачного дыма за счёт разрушения органических соединений.
- Соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1 (класс II) обеспечивает дополнительную защиту персонала.

Рециркулятор КРОНТ Дезар-2п является оптимальным решением для медицинских и общественных учреждений, обеспечивая эффективную дезинфекцию воздуха, удобство эксплуатации и длительный срок службы.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026213.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026213.pdf</a>
<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	2
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	16
<b>Способ крепления</b>	на подставку
<b>Уровень шума, дБ</b>	не более 40
<b>Лампы входят в комплект</b>	да, входят
<b>Габариты, мм</b>	950 × 365 × 460
<b>Вес, кг</b>	0
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	38
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.