

## Облучатель-рециркулятор Кронт Дезар-801

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Арт. 60155



### Ваша цена

Розница

**7 000 руб.**

Оптовая цена

**5 950 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 80
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 27
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4142 от 30.01.2024

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Кронт «Дезар-801»

Бактерицидный рециркулятор «Дезар-801» — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Вешается на стену.

Рециркулятор оснащён одной УФ-лампой мощностью 25 Вт. Срок службы лампы — не более 9000 часов. Производительность облучателя — 80 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания — 95,0 %.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2016/4142 от 16.11.2020.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлк-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

#### Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения — цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха — световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

## Преимущества

## Преимущества Кронт «Дезар-801»

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

| Параметр:                                      | Показатель:                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Артикул                                        | 60155                                    |
| Бренд                                          | КРОНТ                                    |
| Страна бренда                                  | Россия                                   |
| Количество УФ-ламп, шт.                        | 1                                        |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                    | 25                                       |
| Производительность, м³/ч                       | 80                                       |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м² | 27                                       |
| Способ крепления                               | на стену                                 |
| Уровень шума, дБ                               | 45                                       |
| Срок службы УФ-ламп, часов                     | 9000                                     |
| Лампы входят в комплект                        | да, входят                               |
| Дополнительные опции                           | с фильтром, со счётчиком наработки часов |
| Габариты, мм                                   | 700×230×100                              |
| Вес, кг                                        | 3,5                                      |
| Электропитание, В                              | 220                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 50                                       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.